

## Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

ID del Producto: USB3SDOCKHD



Este replicador de puertos USB 3.0 combina un concentrador USB 2.0/USB 3.0 de 6 puertos, conectores de audio para auriculares y micrófono, así como un puerto Ethernet Gigabit RJ45, todo en un solo replicador.

Dado que ofrece al instante flexibles combinaciones de vídeo doble, este versátil replicador de puertos universal incluye salidas para monitor externo HDMI y DVI, que ofrecen resoluciones de hasta 1920x1200p, así como un adaptador DVI a VGA, para más flexibilidad.

Este concentrador integrado USB incluye 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 para la conexión de dispositivos periféricos adicionales, como unidades de disco duro externo o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador portátil.

Su diseño vertical que ocupa poco espacio, igual que un smartphone, resulta perfecto para entornos de oficina compartida o de uso temporal.

El puerto integrado Ethernet RJ45 es compatible con velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo cual significa conexiones al instante con una red segura por cable.

Los replicadores de puertos de StarTech.com le permiten ahorrar dinero, ya que se implementan más rápido y se utiliza un solo cable. Este producto está avalado por la competitiva garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Espacios de trabajo compartidos
- Escritorios remotos y de uso compartido
- Convierta su ordenador portátil en una estación de trabajo de escritorio

## Características

- Conecte dos monitores (HDMI y DVI) a su ordenador portátil basado en Windows o Mac
- Disfrute de la más nítida resolución a 1920 x 1200p en dos pantallas
- Conecte más dispositivos, gracias a los 6x puertos USB 3.0 - 2x USB 3.0 y 4x USB 2.0
- Configure su estación de trabajo donde quiera que vaya y ahorre espacio, gracias al diseño móvil en posición vertical
- Conecte con redes, gracias al puerto Ethernet RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 x 1200  También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	DVI-I (29 pines)
	HDMI (19 pines)
	RJ-45
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9 pines) USB 3.0
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

---

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+
-------------------	---

---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior, RAM: 2GB o superior, Puerto USB 3.0 disponible
Nota	El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y analógica)

---

Indicadores

Indicadores LED	Encendido (azul)
	Enlace Concentrador USB (Azul)

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
---------------------------------	--



Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4A
Tipo de Enchufe	C
Consumo de Energía	20

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	4.9 in [12.5 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [70.0 mm]
Altura del Producto	7.7 in [19.5 cm]
Peso del Producto	13.1 oz [370.0 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.7 in [27.3 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [10.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.4 oz [947.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Replicador de puertos USB 3.0
	Cable USB 3.0 de 1m
	Adaptador DVI a VGA
	Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

