

## Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI - DVI - 6 x USB poorten

Productcode: USB3SDOCKHD

Dit USB 3.0 dock combineert een 6-poorts USB 2.0/USB 3.0 hub, koptelefoon en microfoon audioconnectors en een gigabit Ethernet RJ45 poort tot één docking station.

Met flexibele dual videocombinaties direct uit de doos biedt dit universele laptop docking station externe HDMI- en DVI-schermuitgangen met resoluties tot 1920x1200p, terwijl een DVI naar VGA adapter wordt meegeleverd voor extra flexibiliteit.

De geïntegreerde USB hub heeft 2 USB 3.0 poorten en 4 USB 2.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

Omdat het dock rechtop staat, neemt het net zo weinig bureauimte in beslag als uw smartphone en is dus perfect voor flexplekken.

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gedeelde werkplekken
- Flexplekken / werken op afstand
- Verander een laptop in een desktop werkplek

### Eigenschappen

- Sluit meer apparaten aan met 6 USB poorten - 2 x USB 3.0 en 4 x USB 2.0
- Profiteer van scherpe resolutie met 1920 x 1200p op twee schermen
- Installeer uw werkplek waar u wilt en bespaar ruimte met mobiele verticale plaatsing
- Sluit twee schermen (HDMI en DVI) aan op uw Mac of Windows laptop
- Maak verbinding met netwerken met de geïntegreerde 10/100/1000 Mbps compatibele RJ45 Ethernet poort

---

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

---

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920 x 1200  Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 DVI-I (29-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	---



3,5 mm mini-jack (3 standen)

RJ-45

HDMI (19-polig)

---

Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS™ v55+
--------------------	---

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of beter, RAM: 2 GB of meer, Vrije USB 3.0-poort
Notitie	De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog)

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw) USB-hubverbinding (blauw)
-----------------	--

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4A
Stekkertype	C
Vermogensopname	20

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
Breedte product	2.8 in [70 mm]
Hoogte product	7.7 in [19.5 cm]
Gewicht product	13.1 oz [370 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	10.7 in [27.3 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	33.4 oz [947 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 m USB 3.0 kabel
	USB 3.0 docking station
	handleiding
	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	DVI naar VGA adapter

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

