

USB 3.0-dockningsstation för dubbelskärm och bärbara datorer, HDMI och DVI/VGA, 6x USB-A-hubb, GbE, ljud, universell Type-A-dockningsstation - Windows/macOS/ChromeOS

Produkt ID: USB3SDOCKHD



Den här USB 3.0-dockan kombinerar en 6-portars USB 2.0/USB 3.0-hubb, hörlurs- och mikrofonanslutningar, samt en Gigabit Ethernet RJ45-port i en enda enskild dockningsstation.

Denna universella dockningsstation erbjuder flexibla kombinationer för dubbel video direkt ur lådan och har externa HDMI- och DVI-skärmutgångar med upplösningar på upp till 1920 x 1200 p, liksom en medföljande DVI till VGA-adapter för ökad flexibilitet.


Den inbyggda USB-hubben har 2 USB 3.0-portar och 4 USB 2.0-portar för att ansluta extra kringutrustning såsom externa hårddiskar eller en trådansluten mus, som om de var direkt anslutna till din bärbara dator.

Med sin uppräta design tar dockningsstationen upp lika lite plats som din smartphone, så den är perfekt för hoteling eller hot desk-miljöer.

Den inbyggda RJ45 Ethernet-porten stödjer hastigheter på 10/100/1000 Mbps, vilket ger dig en omedelbar anslutning till ett tillförlitligt trådbundet nätverk.

Dockningsstationerna för bärbara datorer på StartTech.com ger kostnadsbesparingar och snabbare distribueringsmed bara en enda kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Delade arbetsplatser
- Hot desks/fjärrkontor
- Förvandla bärbara datorer till stationära arbetsstationer

Funktioner

- **UNIVERSELL DOCKNINGSTATION FÖR DUBBELSKÄRM:** USB 3.0-dockningsstationen har 1x HDMI och 1x DVI/VGA-utgångar för externa skärmar, samt en medföljande DVI- till VGA-adapter för ökad flexibilitet för skärmar. 1920 x 1200p maximal upplösning på dubbla skärmar
- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Denna dockningsstation för dubbelskärm kombinerar 4x USB 2.0-portar, 2x USB 3.2 Gen 1-portar (5 Gbps), ljuduttag för hörlurar och mikrofon och en Gigabit Ethernet RJ45-port i en enda dockningsstation i IT-klass. Kompatibel med Windows/Mac
- **STÅENDE DESIGN:** Den högpresterande, helt svarta, upprättstående dockningsstationen har en smal och elegant design som är det perfekta tillskottet till alla arbetsstationer hemma eller på kontoret. Dockningsstationen förbättrar din bärbara dators kapacitet samtidigt som den tar liten plats på skrivbordet
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** Kompatibel med Windows, macOS och ChromeOS, vilket möjliggör utökade dubbla bildskärmar på bärbara datorer, Chromebooks och MacBooks som har en USB-A-värdanslutning, t.ex. X1 Carbon, ThinkPad, Latitude, Precision, XPS 15, Spectre och ZBook
- **ANSLUTNINGSVRKYG:** Optimera prestandan och säkerheten för den här dockningsstationen med hjälp av de medföljande verktygen MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch (tillgängliga för nedladdning)

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920 x 1200 Även lägre upplösningar stöds.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - DVI-I (29-stifts) 1 - HDMI (19-stifts) 1 - RJ-45 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+ Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04 <br / > Chrome OS™ v55+<br / > Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	CPU: i3 Dual core 2,8 GHz eller bättre, RAM: 2 GB eller högre, Ledig USB 3.0-port
Obs.	DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga)

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (blå) 1 - USB-hubblänk (blå)
-----------------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utspänning	5 DC
Utström	4A
Kontakttyp	C
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast

Produktlängd	4.9 in [12.5 cm]
Produktbredd	2.8 in [7.0 cm]
Produkthöjd	7.7 in [19.5 cm]
Produktvikt	13.1 oz [370.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.5 in [19.1 cm]
Paketets bredd	11.1 in [28.3 cm]
Paketets höjd	4.3 in [10.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-dockningsstation
	1 - 1 m USB 3.0-kabel
	1 - DVI till VGA-adapter
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.