

Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio

N° de produit: USB3SDOCKHDV



Cette station d'accueil PC USB 3.0 intègre 3 ports USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone et un port RJ45 Gigabit Ethernet en un seul appareil pour une productivité accrue.

Proposant des combinaisons flexibles prêtes à l'emploi pour le double affichage, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable dispose de sorties pour écran externe HDMI, DVI et VGA. Chaque sortie vidéo prend en charge les résolutions vidéo HD (2048 x 1152 maximum) et la lecture vidéo HD : une solution idéale pour étendre les capacités vidéo de votre ordinateur portable.

Combinaisons d'affichage disponibles :

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

Le hub USB intégré dispose de trois ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Bureaux partagés/à distance
- Convertissez votre ordinateur portable en poste de travail de bureau
- Espaces de travail partagés

Spécifications techniques

- Connectez-vous à des réseaux filaires à l'aide du port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mbit/s
- Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme de l'agence GSA
- Connectez vos périphériques grâce aux trois ports USB 3.0
- Connectez deux écrans en combinant HDMI + DVI ou HDMI + VGA

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)



Résolutions numériques max.	1920 x 1200 (DVI-D) 1920 x 1080 (HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Spécifications audio	Le port HDMI prend en charge la sortie audio
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	DVI-D (25 broches) Mini-jack 3,5 mm (3 positions) USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-B (9 broches) USB 3.0 HDMI (19 broches) VGA (15 broches , D-Sub haute densité) RJ-45
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB 3.0 avec port USB 3.0 libre Appareil(s) d'affichage compatible HDMI (et DVI-D ou VGA si vous utilisez deux écrans) comme un moniteur, un projecteur, un téléviseur HD avec des câbles Prise électrique CA disponible
---	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.9 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	B
Consommation électrique	20


Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	35.4 in [90 cm]
Longueur du produit	12.0 in [30.4 cm]
Largeur du produit	7.0 in [17.8 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
Poids du produit	10.4 oz [295 g]

Informations d'emballage



Package Length	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.6 in [66 mm]
Poids brut	31.0 oz [878 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB 3.0 de 90 cm
	Station d'accueil
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	CD d'installation
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

