

Station d'Accueil pour Ordinateur Portable USB 3.0 à Double Écran avec HDMI/DVI/VGA, Hub USB-A 3x, GbE, Audio, Docking Station Universelle Type-A pour Windows/macOS/ChromeOS - Conforme TAA

N° de produit: USB3SDOCKHDV



Cette station d'accueil USB 3.0 combine trois ports USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone, et un port Gigabit Ethernet RJ45, en une seule station d'accueil pour une productivité maximale. .

Offrant des combinaisons vidéo doubles flexibles dès la sortie de l'emballage, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable dispose de sorties moniteur externe HDMI, DVI et VGA. Chaque sortie vidéo prend en charge les résolutions vidéo HD (2048x1152 max) et la lecture vidéo HD, pour une solution idéale pour étendre les capacités vidéo de votre ordinateur portable.<nbsp;

Combinaisons d'affichage disponibles :

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

Le hub USB intégré dispose de trois ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires, tels que des disques durs externes ou une souris filaire, comme s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbps, vous offrant une connexion instantanée à un réseau filaire.

Les stations d'accueil pour ordinateurs portables permettent de réaliser des économies et d'accélérer le déploiement avec un seul câble.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Espaces de travail partagés
- Bureaux partagés/à distance
- Convertissez votre ordinateur portable en poste de travail de bureau

Spécifications techniques

- STATION D'ACCUEIL UNIVERSELLE POUR 2 MONITEURS : La station d'accueil USB 3.0 est dotée de sorties HDMI/VGA/DVI pour une large compatibilité ; Supporte jusqu'à 1920x1080 (HDMI)/1920x1200 (DVI-D)/2048x1152 (VGA) ; Dock pour 2 écrans conforme à la norme TAA
- PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE : Cette station d'accueil pour double écran combine 3 ports USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), une prise audio pour casque/micro, et un port Gigabit Ethernet RJ45 en un dock de qualité IT ; Connectez-vous directement aux anciens écrans VGA/DVI
- CONCEPTION POLYVALENTE : La station d'accueil haute performance constitue le complément idéal de tout poste de travail à domicile/au bureau ; Ce dock améliore les capacités de votre PC tout en prenant peu de place ; Câble hôte USB 3.2 Gen 1 de 0,9m inclus
- COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE : Compatible avec Win/macOS/ChromeOS, permettant un double affichage étendu sur les PC portables/Chromebooks/MacBooks qui disposent d'une connexion hôte USB-A, tels que X1 Carbon/ThinkPad/Latitude/Precision/XPS 15/Spectre/ZBook
- OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Optimisez les performances et la sécurité de cette station d'accueil à l'aide des utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout et Wi-Fi Auto Switch (disponibles en téléchargement)

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211F

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max.	1920 x 1200 (DVI-D) 1920 x 1080 (HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Spécifications audio	Le port HDMI prend en charge la sortie audio
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 1 - DVI-D (25 broches) 1 - HDMI (19 broches)
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

1 - RJ-45

3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Chrome v69+Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Système informatique compatible USB 3.0 avec port USB 3.0 libre Appareil(s) d'affichage compatible HDMI (et DVI-D ou VGA si vous utilisez deux écrans) comme un moniteur, un projecteur, un téléviseur HD avec des câbles Prise électrique CA disponible
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	B
Consommation électrique	20

Conditions environnementales

Température de	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
----------------	-----------------------------

fonctionnement	
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	12.0 in [30.4 cm]
Largeur du produit	7.0 in [17.8 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	10.4 oz [295.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	11.8 in [29.9 cm]
Package Height	2.7 in [6.9 cm]
Poids brut	1.9 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
	1 - Câble USB 3.0 de 90 cm
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	1 - CD d'installation
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

