

Docking station USB 3.0 a doppio monitor con HDMI e DVI/VGA, hub USB-A a 3 porte, GbE, Audio - Dock universale Tipo-A per laptop - Windows/macOS/ChromeOS

ID prodotto: USB3SDOCKHDV



Questa docking station USB 3.0 combina tre porte USB 3.0, connettori audio per cuffie e microfono, oltre a una porta Gigabit Ethernet RJ45, in una singola docking station, per garantire la massima produttività.

Permettendo di combinare in modo flessibile due monitor out-of-the-box, questa docking station universale per computer laptop include uscite per monitor esterni HDMI, DVI e VGA. Tutte le uscite video supportano risoluzioni HD (2048x1152 max) e riproduzione video HD, offrendo una soluzione ideale per l'espansione delle capacità video del notebook.

Combinazioni di monitor disponibili:

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

L'hub USB integrato offre tre porte USB 3.0 per la connessione di periferiche aggiuntive, quali dischi rigidi esterni o un mouse cablato, come se fossero collegate direttamente al computer laptop.

La porta Ethernet RJ45 integrata supporta velocità di 10/100/1000 Mbps, permettendo la connessione istantanea a una rete cablata.

Le dock station USB per computer laptop garantiscono un'implementazione più rapida ed economica, utilizzando un singolo cavo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aree di lavoro condivise
- Hot desk/postazioni remote
- Convertire il computer laptop in una workstation desktop

Caratteristiche

- **DOCKING STATION UNIVERSALE PER DUE MONITOR:** la docking station USB 3.0 è dotata di uscite HDMI, VGA e DVI per un'ampia compatibilità con i display - Supporta risoluzioni fino a 1920x1080 (HDMI), 1920x1200 (DVI-D) e 2048x1152 (VGA)
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ:** questa docking station per due monitor combina 3 porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), jack audio per cuffie e microfono e una porta Gigabit Ethernet RJ45 in un unico dock - Si collega direttamente ai vecchi monitor VGA e DVI senza adattatori
- **DESIGN VERSATILE:** il dock ad alte prestazioni presenta un design elegante ideale per qualsiasi postazione di lavoro a casa o in ufficio- Questo dock migliora le funzionalità del laptop occupando poco spazio sulla scrivania - Include Cavo USB 3.2 Gen 1 90cm
- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:** compatibile con Windows, macOS e ChromeOS, consente di estendere il doppio display su laptop, Chromebook e MacBook dotati di connessione host USB-A, come X1 Carbon, ThinkPad, Latitude, Precision, XPS 15, Spectre e ZBook
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Ottimizzate le prestazioni e la sicurezza di questa docking station utilizzando le utility MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout e Wi-Fi Auto Switch (disponibili per il download)

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
ID chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211F

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI) Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Specifiche audio	La porta HDMI supporta l'uscita audio
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - DVI-D (25 pin) 1 - HDMI (19 pin)
-------------------	--

- 1 - RJ-45
- 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
- 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
- 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Chrome v69+Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04<br / >
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile Dispositivi display dotati di HDMI (e DVI-D o VGA se si desidera un doppio display) per es. monitor, proiettore, HTDV, ecc. con cavi Presa elettrica CA disponibile
-----------------------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	B
Consumo energetico	20

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

conservazione

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.4 cm]
Larghezza prodotto	7.0 in [17.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	10.4 oz [295.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	11.8 in [29.9 cm]
Package Height	2.7 in [6.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 lb [0.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station
	1 - Cavo USB 3.0 da 90 cm
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	1 - CD di installazione
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

