

Docking station Universale USB 3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio

ID prodotto: USB3SDOCKHDV



Questa docking station USB 3.0 combina tre porte USB 3.0, connettori audio per cuffie e microfono, oltre a una porta Gigabit Ethernet RJ45, in una singola docking station, per garantire la massima produttività.

Permettendo di combinare in modo flessibile due monitor out-of-the-box, questa docking station universale per computer laptop include uscite per monitor esterni HDMI, DVI e VGA. Tutte le uscite video supportano risoluzioni HD (2048x1152 max) e riproduzione video HD, offrendo una soluzione ideale per l'espansione delle capacità video del notebook.

Combinazioni di monitor disponibili:

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

L'hub USB integrato offre tre porte USB 3.0 per la connessione di periferiche aggiuntive, quali dischi rigidi esterni o un mouse cablato, come se fossero collegate direttamente al computer laptop.

La porta Ethernet RJ45 integrata supporta velocità di 10/100/1000 Mbps, permettendo la connessione istantanea a una rete cablata.

Le docking station per computer laptop StarTech.com garantiscono un'implementazione più rapida ed economica, utilizzando un singolo cavo. Questa docking station USB 3.0 è coperta da una vantaggiosa garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Aree di lavoro condivise
- Hot desk/postazioni remote
- Convertire il computer laptop in una workstation desktop

Caratteristiche

- Consente di collegare due monitor, in una combinazione HDMI+DVI-D o HDMI+VGA
- Possibilità di collegare dispositivi tramite 3 porte USB 3.0
- La porta Ethernet RJ45 compatibile integrata da 10/100/1000 Mbps permette la connessione alle reti cablate
- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
ID chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)

Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI) Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Specifiche audio	La porta HDMI supporta l'uscita audio
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) DVI-D (25 pin) HDMI (19 pin) RJ-45 USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-B (9 pin) USB 3.0 VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
-------------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6-10.12, 10.14-10.15, 11.0, Chrome v69+
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile Dispositivi display dotati di HDMI (e DVI-D o VGA se si desidera un doppio display) per es. monitor, proiettore, HTDV, ecc. con cavi Presa elettrica CA disponibile
-----------------------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.9 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	B
Consumo energetico	20

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	35.4 in [90 cm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.4 cm]
Larghezza prodotto	7.0 in [17.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [44 mm]
Peso prodotto	10.4 oz [295 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.7 in [29.6 cm]
----------------	-------------------



Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.6 in [66 mm]
Peso spedizione (confezione)	31.0 oz [878 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	
	Docking station
	Cavo USB 3.0 da 90 cm
	Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	CD di installazione
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

