

## Dual-Monitor USB 3.0 Docking Station met HDMI and DVI/VGA

Productcode: USB3SDOCKHDV



Dit USB 3.0 docking station combineert drie USB 3.0 poorten, koptelefoon en microfoon audioconnectors en een gigabit Ethernet RJ45 poort tot één dock voor maximale productiviteit.

Met flexibele dual videocombinaties biedt dit universele laptop docking station externe HDMI-, DVI- en VGA-schermuitgangen. Elke video-uitgang ondersteunt HD-videoresoluties (max. 2048x1152) en HD-videoplayback en is zo de ideale oplossing voor het uitbreiden van de videocapaciteit van uw notebook.

Beschikbare schermcombinaties:

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

De geïntegreerde USB hub heeft drie USB 3.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Gedeelde werkplekken
- Flexplekken / werken op afstand
- Verander een laptop in een desktop werkplek

## Eigenschappen

- Sluit twee schermen aan via HDMI + DVI-D of HDMI + VGA combinaties
- Sluit apparaten aan met 3 USB 3.0 poorten
- Maak verbinding met vaste netwerken met de geïntegreerde 10/100/1000 Mbps compatibele RJ45 Ethernet poort
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0

Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900
	Genesys Logic - GL3520
	Realtek - RTL8211F

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Audiospecificaties	De HDMI-poort ondersteunt audioweergave
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - DVI-D (25-polig) 1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
--------------------	---

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
--------------------	--

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, Chrome v69+

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Voor USB 3.0 geschikt computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort

Voor HDMI (en DVI-D of VGA als dubbel scherm gewenst is) geschikt(e) schermappara(a)t(en) bijv. monitor, projector, HTDV etc. met kabels

Beschikbaar stopcontact met netstroom

---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.9 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	B
Vermogensopname	20

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]



Lengte product	12.0 in [30.4 cm]
Breedte product	7.0 in [17.8 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	10.4 oz [295 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.6 in [66 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	31.0 oz [878 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - docking station
	1 - 90 cm USB 3.0-kabel
	1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
	1 - Installatie-CD
	1 - handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

