

2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Produkt ID: USB3SEXT2MBK



Den USB3SEXT2MBK svarta SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabeln (A-A) på 2 m ger en hållbar anslutning av hög kvalitet som utnyttjar den fulla kraften ur USB 3.0-standarderna.

Denna hane-till-hona USB 3.0-kabel förlänger en USB 3.0-kabelanslutning med upp till 2 meter och ger full USB 3.0-bandbredd på 5 Gbps, med stöd för maximal genomströmning mellan kompatibla enheter vid användning av en USB 3.0-värd och -enhet.

Vår USB 3.0-förlängningssladd har en skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet som förhindrar elektromagnetiska störningar och garanterar pålitlig datakommunikation.

USB3SEXT2MBK täcks av vår livstidsgaranti för garanterad kvalitet och pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förläng din SuperSpeed USB 3.0-kabel med upp till 2 meter

Funktioner

- Designad och tillverkad för SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
- Skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet
- Dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps

- Bakåtkompatibel med USB 2.0

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Folieskärmad partvinnad

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	2.9 oz [83.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 3.2 oz [92.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A
- M/F

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

