

HDMI- och DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - stöd för enkel 4K - USB 3.0

Produkt ID: USB3SMDOCK4K



Denna kompakta dubbelskärms-dockningsstation för bärbara datorer är unikt designad med en innovativ stapeldesign på portarna och ett hölje med liten storlek. Eftersom den tar mindre plats än traditionella dockningsstationer för bärbara datorer kan du enkelt integrera denna slimmade dockningsstation där det finns begränsat med skrivbordsutrymme och därför är den perfekt för hoteling- eller hot deskmiljöer.

Med hjälp av en enda kabel kan du skapa en dubbelskärms-arbetsstation i full storlek utan att offra funktionalitet på grund av begränsningar av utrymmet. Nu kan du öka din produktivitet genom att få åtkomst till flera skärmar samtidigt. Det är en idealisk lösning för många olika konventionella och specialiserade miljöer.

Dockningsstationen gör det enkelt att göra om din bärbara dator till en väldigt produktiv arbetsstation med två skärmar genom att utöka skärmytan till en HDMI®-skärm och en DVI-skärm. Den extra skärmytan låter dig arbeta mer effektivt eftersom du slipper växla fram och tillbaka mellan sidor och fönster. Kombinerat med skärmen på din bärbara dator kan du dessutom skapa en trippelskärms-arbetsstation.

Maximala upplösningar*

*Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

Denna dockningsstation kan även förbättra bildkvaliteten på din externa skärm och öka din totala skärmyta, vilket är idealiskt för videoredigerare, animatörer, designers m.fl. Den stöder 4Kx2K-upplösning (3840x2160p - 30 Hz) på en enda HDMI-skärm även om din bärbara dator inte har inbyggt stöd för utdata i 4K, så att du slipper dyra hårdvaruuppgraderingar eller att byta ut bärbara datorer.

Med de två alternativen för videoutdata är denna dockningsstation ett praktiskt tillbehör för användare i företagsmiljöer och hemmakontor samt BYOD-situationer (Bring Your Own Device).

Denna dockningsstation med liten formfaktor låter dig spara skrivbordsutrymme utan att kompromissa med de portar som du förväntar dig på en traditionell dockningsstation för bärbara datorer. Till skillnad från vissa kompakta dockningsstationer för bärbara datorer som endast har basanslutningar tar denna dockningsstation upp minimalt med utrymme men har ändå alla funktioner som en dockningsstation i full storlek. På grund av den kompakta storleken är dockningsstationen idealisk för kontorshoteling eller hot desks.

Du kan börja arbeta snabbare och slippa sladdhärvor i trånga utrymmen genom att låta dina tillägg vara anslutna till dockningsstationen hela tiden. Dessutom kommer du igång snabbt och problemfritt så att din produktivitet inte störs, perfekt för ensamma användare eller flera personer som använder samma arbetsstation vid olika tillfällen.


USB 3.0-dockningsstationen (även känt som USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps) för bärbara datorer har andra olika anslutningar som ofta saknas på portbegränsade bärbara datorer. För att göra arbetet enklare har den mångsidiga dockningsstationen fyra USB 3.0-portar så att du har många portar att ansluta ännu fler USB-enheter.

Du kan ha dina mobila enheter fulladdade och redo att användas med hjälp av dockningsstationens praktiska USB-portar på frampanelen för snabbbladning och synkning. Du kan dessutom ha din smarttelefon och surfplatta inom räckhåll och portarna som alltid är på kommer vara tillgängliga även när den bärbara datorn kopplas från dockningsstationen.

Till skillnad från vissa special-dockningsstationer för bärbara datorer som är designade att bara fungera med specifika modeller av bärbara datorer fungerar denna universella dockningsstation för bärbara datorer med flera märken. Allt du behöver är USB 3.0-porten på din bärbara dator och du är i gång snabbt. Med universellt stöd kan du använda dockningsstationen med olika bärbara datorer, nu eller i framtiden.

USB3SMDOCK4K täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en effektiv, delad arbetsplats för hoteling eller en hot desk för gäster, kunder och kollegor
- Gör om din bärbara dator till en 4K-arbetsstation, perfekt för grafisk design, videoredigering och mer
- Idealisk för BYOD-användare (Bring Your Own Device) eller CYOD-situationer (Choose Your Own Device) där företag ofta har ett urval av bärbara datorer som kan användas vid en arbetsstation (hotellskrivbord)
- Perfekt för stora kalkylblad samt CAD-program
- Den universella dockningsstationen för bärbara datorer är kompatibel med de flesta USB 3.0-kapabla bärbara datorerna, som till exempel Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro 3, Surface™ 3, Lenovo® Yoga, MacBook och många Windows-baserade surfplattor

Funktioner

- Arbeta snabbare och skapa en arbetsstation med dubbla skärmar - anslut enkelt dubbla HDMI- och DVI-skärmar med maximal upplösning på 2048x1152p på varje skärm
- Anslut fler tillägg - dockningsstationen har fyra USB 3.0-portar, inklusive två portar för snabbbladdning och synkning som alltid är på
- Ge din bärbara dator flera anslutningar även i ett trångt område, med ett hölje i liten storlek som tar upp minimalt med plats
- Två standard USB 3.0-portar och två lättåtkomliga snabbbladdningsportar som är kompatibla med USB Battery Charging Specification 1.2
- Universell kompatibilitet, fungerar med i stort sett alla USB 3.0-utrustade bärbara datorer
- Dubbel HDMI- och DVI-videoutgångar
- Lättillgänglig 3,5 mm 4-polig TRRS-headsetport (audio plus mikrofon)
- Gigabit Ethernet RJ45-port med stöd för Wake-on-LAN (WOL)
- USB stöder UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Matt, sandblästrad yta i silver med svarat sidor som matchar din MacBook eller Ultrabook
- USB 3.0-värdkabel medföljer
- Stöder Windows, Mac och Chrome OS

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812 Genesys Logic - GL3521

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display) 2048 x 1152 (DVI - Single Display) 2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays) Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps

	Auto MDIX	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - HDMI (19-stifts) 1 - DVI-I (29-stifts) 2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 to 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS v55+
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port
	Obs.	En 4K-kabel HDMI-skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K) Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer) USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga) Utökade bildskärmar stöds för närvarande endast med DisplayLink-baserade produkter på macOS 10.11 till 10.13.3. Detta kan komma att ändras i framtida versioner.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (blå)
	1 - Länk (grön)
	1 - Aktivitet (gul)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.9 A
Utpänning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	C
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0%~90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Silver & Black
Kabinettyp	Aluminium och plast
Produktlängd	3.7 in [94.0 mm]
Produktbredd	3.7 in [9.5 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.5 cm]
Produktvikt	10.0 oz [283.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	8.9 in [22.5 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	2.2 in [56.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	26.4 oz [748.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer
	1 - 1016 mm USB 3.0 värdkabel
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.