

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Produkt ID: USB3SMDOCKHV



Med rese-dockningsstationen för bärbara datorer kan du förvandla din bärbara dator eller Ultrabook™ till en mobil arbetsstation. Den lägger till HDMI®- eller VGA-utgång, en USB 3.0-hubbport och en Gigabit Ethernet RJ45-port, genom en enda USB 3.0-värdanslutning. Den resevänliga dockningsstationen hjälper dig övervinna moderna datorers begränsningar på antalet portar och är därför idealisk för din bärbara dator, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 eller Surface Book.


Nu slipper du ta med dig flera adaptrar. Rese-dockningsstationen är det perfekta tillbehöret för din bärbara dator eftersom den samlar fyra viktiga anslutningsportar i en praktisk enhet. Den har en lätt och kompakt design som enkelt får plats i datorväskan och en inbyggd värdanslutningskabel som kan stoppas undan i dockningsstationens hölje.

Rese-dockningsstationen är en mångsidig lösning för anslutning av en extra skärm till din bärbara dator och ger HDMI-video med audio eller VGA-video, två populära gränssnitt för anslutning av en TV, projektor eller skärm som en sekundär skärm, med stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA). Med den höga bandbredden från USB 3.0-gränssnittet (5 Gbps) för att ge flexibel video, en USB 3.0-hubbport och Gigabit Ethernet får du snabbt en multi-funktionell arbetsstation när du är ute och reser utan att offra en av datorns USB-portar.

Installationen är sömlös och problemfri; rese-dockningsstationen laddar automatiskt ned de senaste drivrutinerna när den är ansluten till ett Windows®-system med en aktiv nätverksanslutning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Arbeta enkelt från din Ultrabook eller bärbara dator när du är ute och reser genom att lägga till viktiga anslutningsmöjligheter
- Använd din Ultrabook eller bärbara dator som en arbetsstation med flera skärmar, genom stöd för extern skärm, och kör flera program på olika skärmar
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en sekundär skärm
- Lägg till en extra skärm samt trådat Gigabit nätverk till din smala bärbar dator och ha samtidigt USB 3.0-porten tillgänglig för andra anslutningar
- Anslut din HDMI- eller VGA-utrustade projektor och visa multimedia i hemmet eller engagerande presentationer i styrelserummet
- Anslut din bärbara dator till ett trådat Gigabit-nätverk när det inte finns WiFi-anslutningar, som till exempel i klassrum, på kontor eller på hotell

Funktioner

- HDMI®- eller VGA-videoutgång, USB 3.0-hubbport och GbE genom en enda USB 3.0-anslutning
- Kompakt och lätt - flera anslutningsmöjligheter i ett resevänligt hölje designat för maximal bärbarhet
- Inbyggd USB 3.0-kabel som kan stoppas undan när den inte används
- Drivs via USB-buss - Ingen extern strömadapter behövs
- Problemfri installation - I Windows®-system laddas de senaste drivrutinerna ned automatiskt vid en aktiv nätverksanslutning
- Gigabit Ethernet RJ45-port - Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX och 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- Stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA)

- För bärbara Mac-datorer och Windows-plattor med USB-anslutning, t.ex. Microsoft Surface Pro 4 och Surface Book
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	2048x1152 (HDMI) Lower resolutions are also supported.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - HDMI (19-stifts) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
----------------	---

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04<br / >
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port
Obs.	Endast en videoutgång kan användas i taget, HDMI® eller VGA. Om en skärm är ansluten till båda videoutgångarna samtidigt prioriteras HDMI®-porten Enheter för macOS-system installeras inte automatiskt. Se supportavsnittet för nedladdning av enhet.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Länk (grön) 1 - Aktivitet (gul)
-----------------	--

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Utspänning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	3.7 in [93 mm]

Produktlängd	4.9 in [12.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]

Förpackning

Paketets längd	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [200.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-minidockningsstation
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.