

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

N° de produit: USB3SMDOCKV



Cette station d'accueil de voyage transformera votre ordinateur portable en poste de travail mobile. Voici une solution pratique pour brancher d'autres périphériques à un ordinateur, même en déplacement.

Avec son format léger et compact, cette station d'accueil pour ordinateur portable s'insère parfaitement dans votre sac de voyage. Inutile désormais d'emporter plusieurs adaptateurs : cet appareil pratique regroupe trois ports de connexion essentiels.

De plus, son boîtier noir et argent élégant en fait le compagnon idéal pour votre Ultrabook™.

Un câble hôte USB 3.0 intégré plus long (53 cm) vous donnera toute la souplesse et l'aisance nécessaires pour brancher un moniteur VGA en deuxième écran.

Polyvalente, la station d'accueil ajoute également Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 à votre ordinateur portable, ce qui vous permet de configurer un poste de travail multifonctionnel en déplacement. Et vous n'aurez même pas à sacrifier un des ports USB de votre portable.

La configuration transparente et facile vous fera gagner du temps. Cette station d'accueil de voyage télécharge automatiquement le pilote le plus récent lorsqu'elle est connectée à un système Windows® comportant une connexion réseau active.

La station d'accueil de voyage universelle pour ordinateurs portables est compatible avec presque tous les systèmes USB 3.0. Et puisqu'elle est alimentée par USB, vous serez opérationnel en un rien de temps sans même avoir besoin d'une prise de courant.

Le modèle USB3SMDOCKV bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Travaillez facilement depuis votre Ultrabook ou votre ordinateur portable pendant vos déplacements ou sur la route en ajoutant des options de connectivité essentielles
- Utilisez votre ordinateur portable comme poste de travail multi-écrans grâce à la prise en charge d'un moniteur externe
- Connectez-vous à votre vidéoprojecteur VGA pour afficher du contenu multimédia dans des salles de conférence
- Connectez votre ordinateur portable à un réseau Gigabit filaire lorsqu'aucune connexion WiFi n'est disponible, comme dans des salles de classe, des bureaux et des hôtels

Spécifications techniques

- Vidéo VGA, port de hub USB 3.0 et GbE à l'aide d'un seul câble USB 3.0
- Compact et léger pour une portabilité maximale – De multiples options de connexion dans une mallette de voyage pratique
- Câble USB 3.0 intégré plus long pour plus de commodité et de souplesse à distance
- Alimenté par bus USB – Aucun adaptateur d'alimentation externe requis (câble d'alimentation USB auxiliaire en option inclus)
- Configuration simple - Les pilotes les plus récents sont automatiquement téléchargés dans les systèmes Windows en présence d'une connexion de réseau active
- Compatible avec IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
- Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048x1152 (QWXGA)
- Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Non

Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-3700

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui


Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) VGA (15 broches , D-Sub haute densité) RJ-45 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Micro-B (5 broches)
---------------------	--

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 à 10.12, 11.0
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration



Configurations du système et du câblage Système informatique compatible USB avec port USB 3.0

Remarque Port Micro USB (port d'entrée d'alimentation auxiliaire)

Si cela est nécessaire, le câble d'alimentation USB fourni peut être connecté pour prélever plus d'alimentation depuis l'ordinateur hôte afin de suffisamment alimenter toutes les sorties simultanément

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
	Liaison/activité
	Liaison

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5~85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	21.0 in [53.4 cm]
Longueur du produit	4.2 in [10.6 cm]
Largeur du produit	2.7 in [68 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [25 mm]
Poids du produit	4.4 oz [126 g]

Informations



d'emballage

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Poids brut	9.2 oz [260 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Mini station d'accueil USB 3.0
	Câble d'alimentation USB
	CD de pilote
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

