

## Mini Docking Station Laptop universale USB 3.0 con uscita VGA e Gigabit Ethernet USB3.0 a Gbe

ID prodotto: USB3SMDOCKV



Questa docking station da viaggio consente di trasformare il laptop in una workstation portatile. È una soluzione da viaggio che consente di collegare dispositivi aggiuntivi a qualsiasi computer, anche fuori ufficio.

Grazie al design compatto e leggero, questa docking station per laptop si inserisce perfettamente nella borsa da viaggio. Ora è possibile evitare il fastidio di trasportare più adattatori consolidando le tre porte di collegamento essenziali in un solo comodo dispositivo.

Inoltre, la docking station portatile si abbina perfettamente all'Ultrabook™ grazie al box esterno in colore nero e argento dall'aspetto elegante.

Offrendo la flessibilità della maggiore distanza grazie al cavo host USB 3.0 di maggiore lunghezza integrato (53 cm), è possibile collegare facilmente un monitor VGA e utilizzarlo come secondo display.

Questa versatile docking station aggiunge inoltre Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 al laptop consentendo la configurazione di una workstation multifunzionale quando si è in viaggio. Inoltre non ci si deve più preoccupare di rinunciare a una porta USB del laptop.

Per risparmiare tempo, la configurazione è semplice e senza problemi. La docking station da viaggio scarica automaticamente il driver più recente quando viene collegata a un sistema Windows® con una connessione di rete attiva.

Questa docking station da viaggio universale per laptop funziona praticamente con qualsiasi sistema dotato di USB 3.0. Inoltre, è alimentata tramite USB per essere quindi pronta all'uso senza il bisogno di trovare una presa di alimentazione libera.

USB3SMDOCKV è coperta dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Aggiungendo le opzioni di connettività essenziali è possibile lavorare comodamente all'Ultrabook o sul laptop quando si è in viaggio o fuori ufficio
- Consente di utilizzare il laptop come una workstation a più display grazie al supporto di monitor esterni
- Consente di collegare il proiettore dotato di VGA e di visualizzare contenuti multimediali in sale riunioni
- Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una connessione WiFi, ad esempio in aule, uffici e hotel

## Caratteristiche

- Video VGA, porta hub USB 3.0 e GbE con un singolo cavo USB 3.0
- Compatto e leggero per la massima portabilità - Molteplici possibilità di collegamento in una pratica custodia da viaggio
- Cavo USB 3.0 di maggiore lunghezza integrato per comodità e flessibilità della distanza
- Alimentato tramite bus USB - Non richiede un adattatore di alimentazione esterno (cavo di alimentazione USB ausiliario opzionale incluso)
- Configurazione semplice - I driver più recenti vengono automaticamente scaricati sui sistemi Windows in cui è presente una connessione di rete attiva
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0

- Supporta risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA)
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
ID chipset	DisplayLink - DL-3700

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
-------------------	--

- 1 - RJ-45
- 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
- 1 - USB micro-B (5 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 to 10.12, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
-------------------------------------	---

---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile
Nota	Porta Micro USB (Porta di ingresso alimentazione ausiliaria)  Se necessario, il cavo di alimentazione USB incluso può essere collegato per una alimentazione aggiuntiva dal computer host sufficiente a tutte le uscite contemporaneamente

---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione  1 - Connessione/Attività  1 - Connessione
----------------	--

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
------------------------	-------------------

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5~85% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
--------	----------------

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	21.0 in [534 mm]
Lunghezza prodotto	4.2 in [10.6 cm]
Larghezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [126 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	1.9 in [47 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.2 oz [260 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Mini docking station USB 3.0
	1 - Cavo di alimentazione USB
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.