

Rese-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0, VGA

Produkt ID: USB3SMDOCKV



Denna rese-dockningsstation låter dig göra om din bärbara dator till en mobil arbetsstation. Den är en resevänlig lösning som hjälper dig ansluta extra enheter till en dator även när du är i farten.

Med en lätt design får denna kompakta dockningsstation för bärbara datorer enkelt plats i väskan. Nu slipper du ta med dig flera adaptrar genom att samla tre viktiga anslutningsportar i en praktisk enhet.

Dessutom passar den bärbara dockningsstationen din Ultrabook™ med ett estetiskt matchande hölje i svart och silver.

Du kan enkelt ansluta en VGA-skärm som en andra skärm med den inbyggda USB 3.0-värdkabeln med utökad längd (53 cm) som ger extra avståndsflexibilitet.


Den mångsidiga dockningsstationen lägger också till Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port till din bärbara dator så att du kan få en arbetsstation med flera funktioner när du är i farten. Dessutom behöver du inte offra en av datorns USB-portar.

För att spara tid är installationen sömlös och problemfri. Rese-dockningsstationen laddar automatiskt ned de senaste drivrutinerna när den är ansluten till ett Windows®-system med en aktiv nätverksanslutning.

Den universella rese-dockningsstationen för bärbara datorer fungerar med nästan vilket USB 3.0-kapabelt system som helst. Den är dessutom USB-driven så att du kan komma igång utan att behöva leta efter ett ledigt eluttag.

USB3SMDOCKV täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Arbeta enkelt från din Ultrabook eller bärbara dator när du är ute och reser genom att lägga till viktiga anslutningsmöjligheter
- Använd din bärbara dator som en arbetsstation med flera skärmar genom stöd för extern skärm
- Anslut till din VGA-utrustade projektor och visa multimediam innehåll i styrelserum
- Anslut din bärbara dator till ett trådat Gigabit-nätverk när det inte finns WiFi-anslutningar, som till exempel i klassrum, på kontor eller på hotell

Funktioner

- VGA-video, USB 3.0-hubbport och GbE genom en enda USB 3.0-kabel
- Kompakt och lätt för maximal bärbarhet - flera anslutningsalternativ i ett resevänligt hölje
- Inbyggd USB 3.0-kabel med utökad längd för bekvämlighet och flexibelt avstånd
- USB-bussdriven - Ingen extern strömadapter behövs (valfri extra USB-strömkabel medföljer)
- Problemfri installation - I Windows-system laddas de senaste drivrutinerna ned automatiskt vid en aktiv nätverksanslutning
- Kompatibel med IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-gränssnitt (5 Gbps), bakåtkompatibel med USB 2.0
- Stöd för upplösningar på upp till 2048x1152 (QWXGA)
- Välj mellan skärminställningarna Speglad, Utökad och Primär

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Hubbport stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048x1152 (VGA)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Micro-B (5-stifts)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bitars), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
-------------------	---

macOS 10.6 till 10.12, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB-kapabelt datorsystem med tillgänglig USB 3.0-port
Obs.	Micro USB-port (extra strömingång) Vid behov kan den medföljande USB-strömkabeln anslutas för att dra extra ström från värddatorn för att strömförse alla utgångar samtidigt

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk/aktivitet 1 - Länk
-----------------	---

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	21.0 in [534 mm]
Produktlängd	4.2 in [10.6 cm]
Produktbredd	2.7 in [6.8 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	4.4 oz [126 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets bredd	8.1 in [20.7 cm]
Paketets höjd	1.9 in [47 mm]
Fraktvikt (förpackning)	9.2 oz [260 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-minidockningsstation
	1 - USB-strömkabel
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.