


Adattatore piastra slot USB 3.0 (5Gbps) A femmina 2 porte

ID prodotto: USB3SPLATE



La piastra slot USB 3.2 Gen 1 A 2 porte USB3SPLATE converte i pin USB sul collettore scheda madre USB 3.2 Gen 1 in 2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A standard. La piastra può essere montata sul pannello posteriore del case di un computer aggiungendo due porte USB 3.2 Gen 1 A femmina per un collegamento semplice a dispositivi periferici USB. Lo standard USB 3.2 Gen 1 supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps ed offre connettività e supporto per dispositivi USB 2.0 (480 Mbps) e 1.1 (12 Mbps) di vecchia generazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- Permette di aggiungere facilmente due porte USB 3.2 Gen1 SuperSpeed al PC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
-------------------	----------

Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
------------------	--------------------------

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Connettore B 1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre)

Caratteristiche fisiche

Colore Blu

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza del cavo 1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 19.7 in [50.0 cm]

Larghezza prodotto 7.5 in [19.0 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 2.3 oz [65.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 0.0 in [0.1 mm]

Larghezza del Pacco 7.9 in [20.0 cm]

Altezza del Pacco 8.7 in [22.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 2.5 oz [70.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

