

2-poort USB 3.0 (5Gbps) A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Productcode: USB3SPLATE



Het USB3SPLATE 2-poort USB 3.2 Gen 1-slotplaatje zet de USB-pinnen van een USB 3.2 Gen 1-moederbordaansluiting om naar 2 standaard USB 3.2 Gen 1-poorten van het type A. Het slotplaatje kan worden gemonteerd aan de achterzijde van een computerbehuizing en voegt twee vrouwelijke USB 3.2 Gen 1-poorten toe voor het eenvoudig aansluiten van USB-randapparatuur. De USB 3.2 Gen 1-standaard ondersteunt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en biedt daarbij de connectiviteit en ondersteuning voor oudere apparaten met USB 2.0 (480 Mbit/s) en 1.1 (12 Mbit/s).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Voeg gemakkelijk twee SuperSpeed USB 3.2 Gen1-poorten toe aan een computer

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Connector(en)	Connector A	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connector B	1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Blauw
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
	Breedte product	7.5 in [19.0 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
	Gewicht product	2.3 oz [65.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	0.0 in [0.1 mm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	8.7 in [22.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.5 oz [70.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.