Cable Extensor 50cm 2 Puertos USB 3.0 (5Gbps) para Montaje en Panel conexión a Placa Base - Hembra USB A

ID del Producto: USB3SPNLAFHD

El Cable para Montaje en Panel de 2 Puertos USB 3.2 Gen 1, USB3SPNLAFHD ofrece una conexión al cabezal de placa base USB 3.2 Gen 1 de 20 pines en un extremo, dividiéndose en dos puertos USB 3.2 Gen 1-A (hembra) en el otro extremo.El cable USB 3.2 Gen 1 de montaje en panel ofrece una solución conveniente para conectar discos de arranque pequeños o fobs de autenticación, etc. a la conexión USB 3.2 Gen 1 de la placa base.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Dispone de 2 puertos de montaje en panel de clase industrial para aplicaciones USB 3.0

Características

• Compatible con las especificaciones USB 3.2 Gen1

• 2 puertos USB 3.2 Gen1-A de montaje en panel con tornillos para una instalación segura

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)		
	Conector A	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	Conector B	1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre)
Características Físicas		
	Color	Azul
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
	Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
	Ancho del Producto	7.5 in [19.0 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso del Producto	2.3 oz [65.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
	Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.9 oz [82.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable para Montaje en Panel de 2 Puertos USB 3.0 – Cable USB 3.0 A a Cabezal de Placa Base H/H
		4 - Tornillos de montaje de panel

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.