

Câble USB 3.0 (5Gbps) 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F

N° de produit: USB3SPNLAFHD



Le câble USB 3.2 Gen 1 2 ports monté sur panneau USB3SPNLAFHD inclut une connexion USB 3.2 Gen 1 à 20 broches adaptateur de carte mère d'un côté et se divise en deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A (femelle) séparés de l'autre. Le câble USB 3.2 Gen 1 monté sur panneau constitue une solution pratique pour connecter des clés USB initialisables ou des porte-clés d'authentification à une connexion USB 3.2 Gen 1 de carte mère.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fournit 2 ports de montage sur panneau conformes à la norme de l'industrie pour les applications USB 3.0.

Spécifications techniques

- Compatible avec les spécifications USB 3.2 Gen1
- 2 ports USB 3.0 A à montage sur panneau avec vis pour une installation sécurisée

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	7.5 in [19.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	2.3 oz [65.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	2.9 oz [82.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB 3.0 A vers adaptateur de carte mère F/F
	4 - Vis de montage sur panneau

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis