

Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F

N° de produit: USB3SPNLAFHD



Le câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau USB3SPNLAFHD inclut une connexion USB 3.0 à 20 broches adaptateur de carte mère d'un côté et se divise en deux ports USB 3.0 de type A (femelle) séparés de l'autre. Le câble USB 3.0 monté sur panneau constitue une solution pratique pour connecter des clés USB initialisables ou des porte-clés d'authentification à une connexion USB 3.0 de carte mère. Ce câble adaptateur de carte mère USB 3.0 20 broches vers USB monté sur panneau bénéficie de la garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Fournit 2 ports de montage sur panneau conformes à la norme de l'industrie pour les applications USB 3.0.

Spécifications techniques

- Compatible avec les spécifications USB 3.0
- 2 ports USB 3.0 A à montage sur panneau avec vis pour une installation sécurisée

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Connecteur B IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)

Caractéristiques physiques

Couleur Bleu

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 19.7 in [50 cm]

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 7.5 in [19.0 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [25.0 mm]

Poids du produit 2.3 oz [65.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 0.0 in [0.1 mm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Poids brut 2.5 oz [70.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble USB 3.0 A vers adaptateur de carte mère F/F

Vis de montage sur panneau

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis