

Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

ID prodotto: USB3SSATAIDE



Il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA da 2,5"o 3,5" SATA o IDE standard a un computer mediante una porta USB 3.0 disponibile (compatibile all'indietro con USB 2.0). L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi.

L'adattatore USB 3.0 SATA/IDE permette di collegare esternamente un disco scoperto senza richiedere un box esterno per unità disco o dock HDD e presenta indicatori LED per monitorare facilmente gli aggiornamenti dello stato del monitor e dell'attività.

Il cavo adattatore è utilizzabile con computer Windows®, Linux e Mac® e non richiede l'installazione di software o driver: una vera soluzione plug-and-play per l'aggiunta di convenienti dispositivi di archiviazione esterna o per risolvere problemi di compatibilità tra i moderni dischi rigidi e le schede madre dotate di USB che potrebbero non essere dotate di SATA o IDE.

Il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE viene fornito completo di adattatore universale e cavi di alimentazione che offrono l'alimentazione supplementare necessaria per collegare dischi rigidi di 3,5" e 2,5" di capacità superiore.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi
- Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi
- Per connettere dischi 2,5" e 3,5" a praticamente qualsiasi notebook o desktop
- Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi
- Consente il collegamento e l'accesso ai dati da un disco rigido di 2,5" o 3,5" con USB 3.0
- Recupera i dati da un disco rigido senza collegare l'unità internamente.

Caratteristiche

- **ESTREMAMENTE VERSATILE:** Questo adattatore da USB 3.0 a SATA IDE è dotato di connettori integrati per dischi rigidi (HDD) SATA da 2,5 e 3,5 pollici, unità a stato solido (SSD) SATA e dischi rigidi IDE
- **DESIGN COMPATTO:** questo cavo di trasferimento dati per hard disk presenta un design compatto e portatile che si adatta perfettamente alla borsa del laptop, rendendolo ideale per i professionisti in movimento
- **ALTE VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO:** Per un accesso rapido all'archiviazione esterna, questo convertitore per il trasferimento dati per dischi rigidi supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps utilizzando l'interfaccia USB 3.0
- **PLUG-AND-PLAY:** progettato per massimizzare la praticità, questo adattatore per dischi rigidi SATA e IDE è compatibile con la funzione di sostituzione a caldo (hot swap) e plug-and-play
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo adattatore da USB 3.0 a SATA e IDE è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA & IDE
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA & IDE
ID chipset	Innostor - IS611

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	4,8 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	No
ATAPI Support	Sì
MTBF	35.000 ore

Connettore/i

Connettori unità	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
	1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
	1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	1 - SATA (7 pin, dati)
	1 - Alimentazione SATA (15 pin)
Connettori host	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Compatibile all'indietro con lo standard USB 1.1, viene però sconsigliato a causa della ridotta velocità di trasferimento.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - Connessione USB
----------------	---------------------

1 - Rilevamento/attività IDE

1 - Rilevamento/attività SATA

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Corrente di uscita	2A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	34.2 in [87.0 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	2.0 oz [58.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.6 oz [414.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

1 - Convertitore USB 3.0 a SATA/IDE

1 - Cavo dati SATA

1 - cavo di ripartizione per adattatore di alimentazione

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK,
EU, AU)

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.