

Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

ID prodotto: USB3SSATAIDE



Il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA da 2,5"o 3,5" SATA o IDE standard a un computer mediante una porta USB 3.0 disponibile (compatibile all'indietro con USB 2.0). L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi.

L'adattatore USB 3.0 SATA/IDE permette di collegare esternamente un disco scoperto senza richiedere un box esterno per unità disco o dock HDD e presenta indicatori LED per monitorare facilmente gli aggiornamenti dello stato del monitor e dell'attività.

Il cavo adattatore è utilizzabile con computer Windows®, Linux e Mac® e non richiede l'installazione di software o driver: una vera soluzione plug-and-play per l'aggiunta di convenienti dispositivi di archiviazione esterna o per risolvere problemi di compatibilità tra i moderni dischi rigidi e le schede madre dotate di USB che potrebbero non essere dotate di SATA o IDE.

Dotato della nostra garanzia di 2 anni, il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE viene fornito completo di adattatore universale e cavi di alimentazione che offrono l'alimentazione supplementare necessaria per collegare dischi rigidi di 3,5" e 2,5" di capacità superiore.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi
- Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi

- Per connettere dischi 2,5" e 3,5" a praticamente qualsiasi notebook o desktop
- Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi
- Consente il collegamento e l'accesso ai dati da un disco rigido di 2,5" o 3,5" con USB 3.0
- Recupera i dati da un disco rigido senza collegare l'unità internamente.

Caratteristiche

- Connettori integrati per dischi rigidi SATA (HDD) e unità a stato solido SATA (SSD) da 2,5" e 3,5" e dischi rigidi IDE
- Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
- Velocità di trasferimento massima di 5 Gbps utilizzando USB 3.0; 480 Mbps con USB 2.0
- Fattore di forma compatto, portatile
- Conforme alla specifica USB Rev 2.0 e 3.0
- Compatibile con hot-swap e plug-and-play

Hardware

| | |
|-------------------|------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Interfaccia | SATA & IDE |
| Tipo bus | USB 3.0 |
| Numero di unità | 1 |
| Dimensioni unità | 2.5in & 3.5in |
| Tipo unità | SATA & IDE |
| ID chipset | Innostor - IS611 |

Prestazioni

| | |
|--|----------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 4,8 Gbps |
| Tipo e velocità | USB 3.0 - 4.8 Gbit/s |
| RAID | No |



| | |
|---------------|------------|
| ATAPI Support | Sì |
| MTBF | 35.000 ore |

Connettore/i

| | |
|------------------|--|
| Connettori unità | IDE (40 Pin, EIDE/PATA) |
| | IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) |
| | LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) |
| | SATA (7 pin, dati) |
| | Alimentazione SATA (15 pin) |
| Connettori host | USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) |

Software

| | |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------------------------|---|

Note/requisiti speciali

| | |
|------|--|
| Nota | Compatibile all'indietro con lo standard USB 1.1, viene però sconsigliato a causa della ridotta velocità di trasferimento. |
|------|--|

Indicatori

| | |
|----------------|---------------------------|
| Indicatori LED | Connessione USB |
| | Rilevamento/attività IDE |
| | Rilevamento/attività SATA |

Alimentazione

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| Corrente di uscita | 2A |

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |



Umidità 5% ~ 85% RH

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|----------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 2.8 in [70 mm] |
| Larghezza prodotto | 1.7 in [43 mm] |
| Altezza prodotto | 0.7 in [18 mm] |
| Peso prodotto | 2.0 oz [58 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Package Length | 5.9 in [15 cm] |
| Package Width | 8.5 in [21.5 cm] |
| Package Height | 2.0 in [52 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 14.8 oz [419 g] |

Contenuto
della
confezione

| | |
|-----------------------------|--|
| Incluso nella confezione | Convertitore USB 3.0 a SATA/IDE |
| | Cavo dati SATA |
| | cavo di ripartizione per adattatore di alimentazione |
| | adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU) |
| | Manuale di istruzioni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

