

USB 3.0 naar SATA of IDE harde schijf adapter / converter

Productcode: USB3SSATAIDE



Met de USB3SSATAIDE USB 3.0 naar IDE/SATA-adapterkabel sluit uw elke standaard 2,5 inch of 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aan op een computer via een beschikbare USB 3.0 poort (neerwaarts compatibel met USB 2.0). Met de adapter kunt u een lege schijf zonder behuizing aansluiten, waardoor u tijd en moeite bespaart.

De USB 3.0 SATA/IDE-adapter biedt u de mogelijkheid een lege harde schijf extern aan te sluiten zonder dat een behuizing of HDD-dock vereist is, en is uitgerust met LED-indicators waardoor u de monitorstatus en activiteitupdates gemakkelijk kunt volgen.

De adapterkabel is geschikt voor Windows®, Linux- en Mac®-computers en de installatie van software of stuurprogramma's is niet noodzakelijk - een echte plug & play-oplossing om goedkope externe opslag toe te voegen of voor incompatibiliteit tussen alle harde schijven en voor USB geschikte moederborden die mogelijk niet met SATA of IDE zijn uitgerust.

Gedekt door onze 2-jarige garantie wordt de USB3SSATAIDE USB 3.0-naar-IDE/SATA-adapterkabel geleverd met universele adapter- en voedingskabels voor het extra vermogen dat vereist is voor de aansluiting van harde schijven met een capaciteit van 3,5 inch en hoger.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Reparateurs die oudere harde schijven moeten testen of er gegevens van moeten herstellen
- Mobiele technici die te maken hebben met allerlei soorten harde schijven

- Sluit uw 2,5 en 3,5 inch schijven aan op vrijwel elke laptop of pc.
- Ideaal voor het testen en snel wisselen van schijven
- Eenvoudige aansluiting en gegevensoverdracht van een 2,5 inch of 3,5 inch harde schijf via USB 3.0
- Haal gegevens op vanaf een harde schijf zonder de schijf intern aan te hoeven sluiten

Eigenschappen

- Ingebouwde connectors voor zowel 2,5 inch als 3,5 inch SATA harde schijven (HDD's) en SATA solid-state drives (SSD's) en IDE harde schijven
- LED-indicatoren voor status en activiteit
- Overdrachtsnelheden tot 5Gbit/s via USB 3.0, 480Mbit/s via USB 2.0
- Compact en draagbaar uitgevoerd
- Voldoet aan de USB-specificaties versie 2.0 en 3.0
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	SATA & IDE
Bus type	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA & IDE
Chipsetcode	Innoston - IS611

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	4,8 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
RAID	Nee



	ATAPI Support	Ja
	MTBF	35.000 uur
<hr/>		
Connector(en)	Schijfaansluitingen	IDE (40-polig, EIDE/PATA) IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 inch HDD) LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) SATA (7-polig, data) SATA voeding (15-polig)
	Hostaansluitingen	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Achterwaarts compatibel met USB 1.1, maar niet aan te bevelen vanwege de lage overdrachtsnelheid.
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	USB-verbinding IDE-detectie/activiteit SATA-detectie/activiteit
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Uitgangsstroom	2A
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	34.2 in [87.0 cm]
Breedte product	1.7 in [43.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [18.0 mm]
Gewicht product	2.0 oz [58.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.8 oz [419.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB 3.0-naar-SATA/IDE-converter</p> <p>SATA-datakabel</p> <p>breakout-kabel voedingsadapter</p> <p>universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)</p> <p>Handleiding</p>
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

