

Adaptador USB Inalámbrico de WiFi –Dongle Inalámbrico de Dos Bandas AC600 - 2,4GHz / 5GHz - Adaptador de Red Inalámbrica 802.11ac para Ordenador Portátil

ID del Producto: USB433ACD1X1



Este adaptador USB Wi-Fi® agrega conectividad inalámbrica de doble banda a su ordenador portátil o de sobremesa, o su tablet, y tiene un diseño compacto de factor de forma de tamaño nano. Facilita el reemplazo o actualización de la conectividad inalámbrica existente de su ordenador, gracias al acceso a redes Wi-Fi® a 2,4GHz y 5GHz.

El adaptador USB Wi-Fi de doble banda agrega conectividad Wireless-AC a su ordenador portátil o de sobremesa, o su tablet. Dado que las aplicaciones con ancho de banda exigente, como videollamadas, transmisión de vídeos HD, transferencias de ficheros y videojuegos requieren cada vez más recursos, el adaptador USB Wireless-AC le ofrece mayor velocidad y rango de alcance en la red inalámbrica de su oficina o casa. Este adaptador Wi-Fi de doble banda soporta las máximas tasas de transferencia de datos, hasta 433Mbps en la banda de 5GHz (con menos tráfico), además de hasta 150Mbps en la banda de 2,4GHz.

Este adaptador inalámbrico USB nano tiene un factor de forma compacto, lo cual permite conectarlo a su ordenador portátil o tablet sin que estorbe. Accesorio perfecto para su ordenador portátil, este adaptador Wi-Fi tiene un tamaño tan compacto que se puede dejar conectado sin tener que preocuparse de que estorbe o se enganche a algo mientras lo utiliza al desplazarse/viajar.

Este versátil adaptador de red tiene un diseño de antena 1T1R (1 transmisor, 1 receptor). Para la integración con todos sus dispositivos de red, el adaptador USB 802.11ac es retrocompatible con las redes 802.11a/b/g/n. Este adaptador USB Wi-Fi ofrece amplia compatibilidad mediante USB 2.0.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace o actualice su ordenador portátil o de sobremesa, o su tablet, a las más recientes normas de conectividad de red inalámbrica Wireless-AC
- Actualice su ordenador portátil para que conecte con la banda Wi-Fi de 5GHz, con menos tráfico, a fin de evitar interferencias de dispositivos inalámbricos comunes, como los teléfonos inalámbricos
- Agregue capacidad de conectividad de red Wi-Fi a su ordenador de sobremesa, sin expansión interna
- Haga videoconferencias, transfiera ficheros, transmita vídeo de alta definición (HD) o videojuegos sin interferencias, con un rendimiento inalámbrico más rápido

Características

- Agregue conectividad inalámbrica de doble banda a su ordenador portátil o de sobremesa, o su tablet
- Compatible con redes tanto de 2,4GHz, como 5GHz (802.11ac solo con 5GHz)
- Tasas de transferencias de datos de 433Mbps en 5GHz y 150Mbps en 2,4GHz
- Interfaz host USB 2.0
- Compacto factor de forma Nano
- Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Soporte para seguridad inalámbrica WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz	Inalámbrico
Tipo de Bus	USB 2.0
Configuración de Antena	1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8811AU

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	433 Mbps (5 GHz)
	150 Mbps (2,4 GHz)
Soporte Full Duplex	Sí
Alcance de la Frecuencia	2.4000~2.4835GHz
	5.150~5.825GHz
Modulación	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP
	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	TKIP/AES
	WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS X® 10.6 a 10.14

Observaciones /
Requisitos

Nota	Compatible con redes tanto de 2,4GHz, como 5GHz (802.11ac solo con 5GHz)
------	--

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Humedad	HR 10~90%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [8.5 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [2.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [70.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Inalámbrico USB
	1 - CD de Controladores
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.