

USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter

Productcode: USB433WACDB




Met de USB433WACDB USB 2.0 Mini AC600 draadloze netwerkadapter kunt u draadloze-AC connectiviteit toevoegen aan een desktop- of laptopcomputer via handig kleine USB-adapter.

Nu de eisen aan netwerkanalysen zoals het streamen van HD video, online vergaderen, bestanden verzenden en het spelen van games steeds hoger worden, biedt deze draadloze-AC adapter u uitzonderlijke snelheid en bereik voor uw kantoor of draadloos netwerk thuis in combinatie met een 802.11ac router. De dubbelband USB wifi-adapter ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 433 Mbps op de 5 GHz band, plus max. 150 Mbps op de 2,4 GHz band.

Deze veelzijdige netwerkadapter heeft een 1T1R (1 zender, 1 ontvanger) antenne , met een fysieke WPS-knop voor een veilige one-touch registratie. Voor de integratie in al uw netwerkanalysen is de adapter ook neerwaarts compatibel met 802.11a/b/g/n netwerken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Vervang of upgrade de draadloze mogelijkheden van uw desktop of laptop naar de meest recente standaard
- Maak verbinding met de minder drukke 5 GHz wifi-band ter voorkoming van storingen door gebruikelijke draadloze apparatuur zoals mobiele telefoons
- Vergader online, verzend bestanden, stream HD video of speel games zonder vertraging dankzij snellere draadloze prestaties

Eigenschappen

- Compatibel met draadloos AC600 (433 + 150 Mbps)
- Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards
- USB 2.0 hostinterface
- Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)
- 1 zender / 1 ontvanger (1x1:1) antenneconfiguratie
- Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
- WPS-hardwareknop
- Ondersteunt WMM Quality of Service
- Compacte uitvoering

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	Draadloos
Bus type	USB 2.0
Antenneconfiguratie	1x1:1 (TxR:S)
Industriestandaarden	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b

Chipsetcode		Realtek - RTL8811AU
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	433 Mbps (5 GHz)
		150 Mbps (2,4 GHz)
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Frequentiebereik	2.4000~2.4835GHz
		5.150~5.825GHz
	Modulatie	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
	Beveiligingsmogelijkheden	WEP-encryptie
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
		TKIP/AES
		WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren		

	LED-indicatoren	1 - Koppeling/Activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	1.4 in [3.5 cm]
	Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
	Hoogte product	0.3 in [7.0 mm]
	Gewicht product	0.1 oz [4.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	6.9 in [17.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [104.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB draadloze netwerkadapter

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.