

## USB 2.0 AC600 trådlös-AC-nätverksadapter med mini dual-band - 1T1R 802.11ac WiFi-adapter

Produkt ID: USB433WACDB



Den USB433WACDB trådlösa USB 2.0 Mini AC600-nätverksadaptern låter dig lägga till trådlös-AC-anslutning till en stationär eller bärbar dator genom en vanlig liten USB-adapter.

När bandbredds-krävande tillämpningar som strömning av video i HD, online-konferenser, filöverföringar och spelande blir allt mer krävande ger denna trådlösa-AC-adapter dig extra hastighet och räckvidd för ditt trådlösa nätverk på kontoret eller i hemmet vid användning med en 802.11ac-router. USB WiFi-adaptern med dual band stöder maximala datahastigheter på upp till 433 Mbps på 5 GHz-bandet och upp till 150 MBps på 2,4 GHz-bandet.

Denna mångsidiga nätverksadapter har en 1T1R-antenn (1 sändare, 1 mottagare) med en fysisk WPS-knapp för säker enhetsregistrering med ett knapptryck. För att fungera med alla dina nätverksenheter är 802.11ac USB-adaptern även bakåtkompatibel med 802.11a/b/g/n-nätverk.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet

#### Användning

- Ersätt eller uppgradera din stationära eller bärbara dators trådlösa kapacitet till senaste den standarden
- Anslut till ett mindre trafikerat 5 GHz WiFi för att undvika störningar från vanliga trådlösa enheter som till exempel trådlösa telefoner

- Konferera online, överför filer, strömma HD-video eller spela utan fördröjning, tack vare snabbare trådlös prestanda

## Funktioner

- Kompatibel med trådlös AC600 (433 + 150 Mbps)
- Kompatibel med standard 802.11 a/b/g/n/ac
- USB 2.0-värdgränssnitt
- Dubbelbandad 2,4/5 GHz-stöd (802.11ac är endast 5 GHz)
- Antennkonfiguration med 1 sändare/1 mottagare (1x1:1)
- Stödjer WEP (64-128-bitar), trådlös WPA- och WPA2-säkerhet
- WPS-hårdvaruknapp
- Stödjer WMM-servicekvalitet
- Kompakt design

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	Trådlöst Ethernet
Busstyp	USB 2.0
Antennkonfiguration	1x1:1 (TxR:S)
Industristandarder	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Chipset-ID	Realtek - RTL8811AU

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	433 Mbps (5 GHz) 150 Mbps (2,4 GHz)
Stöd för full-duplex	Ja
Frekvensområde	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz



Modulering DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM

Säkerhetsfunktioner WEP-datakryptering  
WPA and WPA2-PSK Data Encryption  
TKIP/AES  
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0  
Wireless AC (IEEE 802.11ac)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019  
Mac OS X® 10.6 till 10.14

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

---

#### Indikatorer

LED-indikatorer Länk/aktivitet

---

#### Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

---

#### Miljö

Drifttemperatur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)  
Förvaringstemperatur -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)  
Luftfuktighet 0~90 % RH

---

#### Utseende

Färg Svart



Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	1.4 in [35.0 mm]
Produktbredd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt höjd	0.3 in [7.0 mm]
Produktvikt	0.1 oz [4.0 g]

---

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.7 in [17.1 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [95.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-trådlös adapter
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

