

Chargeur mural USB à 4 ports - (34 W/6,8 A) - Chargeur de voyage international - Noir

N° de produit: USB4PACBK



Ce chargeur 4 ports vous permet de charger tous vos appareils mobiles où que vous soyez. Chez vous, au bureau ou en voyage à l'étranger, vous pourrez charger 4 appareils à la fois.

Le chargeur mural inclut un adaptateur d'alimentation universel qui vous permet de vous brancher sur la plupart des prises, presque partout dans le monde. Quelle que soit votre destination, vos appareils mobiles seront chargés et prêts à l'emploi.

De plus, grâce à son design compact, ce chargeur est un accessoire mobile idéal pour un bagage cabine. Le chargeur mural USB portable possède une prise pliable pour l'Amérique du Nord, ce qui permet de le loger facilement dans un sac comme celui de votre ordinateur portable. Vous pourrez facilement connecter la prise internationale nécessaire pour charger vos appareils une fois à destination.

Le chargeur multi-ports est doté de la technologie Smart IC qui permet d'identifier le type d'appareil connecté à chaque port. En détectant le type d'appareil branché, le chargeur envoie la charge optimale spécifique à chaque appareil.

De plus, le chargeur offre une puissance maximale de 34 watts, soit 6,8 ampères partagés entre les quatre ports. Vous pourrez donc charger deux tablettes et deux téléphones simultanément.

Le chargeur prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, ce qui garantit la compatibilité avec une gamme étendue d'appareils comme l'iPhone et l'iPad d'Apple, la tablette Microsoft® Surface™, le Samsung Galaxy Tab™, les téléphones Nexus™ et plus encore.

Gardez le chargeur sur votre bureau et utilisez-le comme une station de charge dédiée pour vos appareils mobiles à la maison ou au bureau. Le fait de regrouper vos appareils USB sur un seul chargeur multi-ports offre une solution plus efficace tout en libérant de l'espace, car cela vous évite d'utiliser plusieurs prises murales ou multiprises.

La station de charge USB dispose de mesures de sécurité intégrées pour protéger vos appareils des

surchauffes, surtensions ou autres courts-circuits. Si vous dépassez la limite de 34 W, le courant envoyé vers les appareils connectés se coupe et le chargeur se réinitialise jusqu'à atteindre des niveaux normaux.

Remarque : Certains appareils mobiles, tels que des modèles Samsung ou BlackBerry®, utilisent des connecteurs d'alimentation propriétaires qui ne sont pas compatibles avec des chargeurs tiers. Veuillez consulter la documentation du fabricant pour vérifier que le modèle USB4PACBK est compatible avec votre appareil.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Chargez deux tablettes et deux téléphones simultanément
- Chargez quatre téléphones simultanément
- Configurez une station de charge dédiée pour votre domicile ou votre bureau

## Spécifications techniques

- Chargez vos appareils chez vous ou à l'étranger avec l'adaptateur d'alimentation universel inclus
- Délivrez le courant optimal sur chaque appareil connecté : jusqu'à 34 watts (6,8 ampères) partagés sur les quatre ports
- Chargez la plupart des appareils mobiles prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2

---

### Connecteur(s)

Politique de garantie	2 Years
Connecteur A	1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) 1 - BS 1363 Power (UK) 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) 1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie)

Connecteur B 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

---

Alimentation

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.9A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	6.8A

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	7.2 oz [203.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21.1 cm]
Largeur du Paquet	3.2 in [8.1 cm]
Hauteur du Paquet	2.0 in [5.1 cm]
Poids brut	8.7 oz [246.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chargeur mural USB 4 ports
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)

---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

