

USB-vägggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - svart

Produkt ID: USB4PACBK



Med denna laddare med 4 portar kan du hålla alla dina mobila enheter laddade och redo att användas oavsett var du är. Oavsett om du är hemma, på kontoret eller utomlands kan du ladda upp till fyra enheter samtidigt.

Vägggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst över hela världen. Oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas.

Dessutom är laddaren, tack vare sin kompakta storlek, det perfekta mobila tillbehöret att förvara i handbagaget. Den bärbara USB-vägggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i datorväskan eller annan väska. Och du kan enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt resmål så att du är redo att ladda din enhet när du är framme.

Laddaren med flera utgångar har Smart IC-teknik som gör att den kan identifiera vilken typ av enhet som är ansluten till varje port. Genom att känna igen den anslutna enheten kan laddaren ge optimal laddning till varje enhet.

Dessutom kan laddaren ge totalt 34 W, och fördelar 6,8 A mellan alla fyra portarna. Det innebär att du kan ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt.

Laddaren stöder USB Battery Charging Specification 1.2 som garanterar kompatibilitet med ett brett utbud av mobila enheter, inklusive Apple iPhone och iPad, surfplattan Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, Nexus™-telefoner och mer.

Förvara laddaren på ditt skrivbord och använd den som en dedikerad laddningsstation för dina mobila enheter i hemmet eller på kontoret. Att samla dina USB-enheter i en enda USB-laddare med flera portar är en effektivare lösning som sparar plats eftersom den inte behöver flera vägguttag eller grenuttag.

USB-laddningsstationen har inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att alla dina enheter är

skyddade mot skador från överhettning, överspänning, överström och kortslutning. Om gränsen på 34 W överskrids strängs strömmen till de anslutna enheterna av och laddaren startas om tills belastningen reducerats till säkra nivåer.

USB4PACBK täcks av vår 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Obs.: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry®-enheter använder speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB4PACBK.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt
- Ladda fyra telefoner samtidigt
- Skapa en dedikerad laddningsstation för hemmet eller kontoret

Funktioner

- Ladda dina enheter i hemmet eller utomlands med den medföljande universella strömadaptern
- Ge snabbaste möjliga ström för varje ansluten enhet, upp till totalt 34 W (6,8 A) som fördelas mellan alla fyra portarna
- Ladda nästan vilken mobil enhet som helst som stöder USB Battery Charging Specification 1.2

Kontakt(er)

Garantipolicy	2 Years
Connector A	NEMA 1-15-ström (Nordamerika) BS 1363 Power (UK) CEE 7/16 ström (Europlug) AS/NZS 3112-ström (Australien)
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.9A
Utspänning	5 DC
Utström	6.8A

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	2.4 in [60 mm]
Produktbredd	2.2 in [55 mm]
Produkt höjd	1.7 in [43 mm]
Produktvikt	7.2 oz [203 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	3.3 in [83 mm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.5 oz [240 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-vägggladdare med 4 portar
	Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

