

Externe 2 poorts USB Modem - 56K Internet Fax inbelmodem

Productcode: USB562KEMH



Met deze USB naar 2-poorts 56k modem kunt u twee RJ-11 jacks aansluiten op uw computer, die u kunt gebruiken voor inbelinternettoegang en externe faxmodemondersteuning.

Het is bijna onmogelijk om een moderne computer met inbelmodem te vinden, hoewel modems nog steeds vaak nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van faxen en interverbindingen op het platteland zowel thuis als op kantoor.

Met deze 2-poorts modem hebt u de vrijheid om uw bestaande computer of server te upgraden en verbinding te maken met het internet, terwijl u uw faxapparaat nog steeds via de pass-through poort kunt aansluiten.

Deze op een hardwarecontroller gebaseerde modem bespaart systeembronnen en minimaliseert de belasting van de CPU dankzij on-chip verwerking voor een inbeltoegang zonder nadelige gevolgen voor uw computerprestatie.

Deze veelzijdige USB-modem, die transmissiesnelheden tot 56 Kbps (data) en 14,4 Kbps (fax) ondersteunt en voldoet aan de meest recente transmissiestandaards (V.92, V.90 etc.), kan worden gebruikt als een reserve-internetverbinding of op het platteland, waar geen breedbandverbindingen beschikbaar zijn. De modem ondersteunt zowel Windows® als Mac OS®, waardoor u over de compatibiliteit voor echt gemak beschikt.

Om mobiliteit te garanderen, heeft de USB-modem een compact, lichtgewicht design en wordt gevoed via de USB-hostverbinding. Door dit mobiele design is deze modem de perfecte accessoire om me te nemen met uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past.

De USB562KEMH wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak van een PC een faxapparaat voor het verzenden en ontvangen van faxen
- Voeg inbelfunctionaliteit toe aan een desktopcomputer, laptop of netbook, wanneer er geen breedbandtoegang beschikbaar is
- Maak verbinding met het internet op het platteland via 56K inbellen

Eigenschappen

- Upgrade uw computer zonder oudere connectiviteit te hoeven opofferen
- Voeg een 2-poorts modem toe zonder systeembronnen onnodig te benutten, met on-chip verwerking
- Maximale mobiliteit met een compact design en USB-voeding
- Compatibel met V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 en V.21 Bell 212A en Bell 103 datamodi
- Compatibel met V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klasse 1 en T.31 faxklasse 1.0 faxmodi
- Datatransmissiesnelheid tot 56 Kbps (omlaag) en 33,6 Kbps (omhoog)
- Faxtransmissiesnelheid tot 14,4 Kbps
- Detectie van beller-id
- Telefonisch antwoordapparaat-functionaliteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2

	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Conexant - CX93010
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	56 Kbps omlaag 36,6 Kbps omhoog 14,4 Kbps fax
	Type en snelheid	USB 1.1 - 12 Mbit/s
	Modulatie	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103 Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Externe poorten	2 - RJ-11
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS X® 10.7 to 10.10
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - OH 1 - Data
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	9.0 in [22.8 cm]
	Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2-poorts USB 56K modem
		1 - RJ11-kabel
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.