

Fax Módem USB 2.0 Externo de 56K V.92 Basado en Hardware - Con Velocidades de Transferencia de Hasta 56Kbps (datos) 14.4Kbps(Fax) - Dongle para Computadora, Laptop, CMS, POS

ID del Producto: USB56KEMH2



Este módem fax USB de 56k basado en hardware le permite acceder a Internet a través de acceso telefónico, cuando las conexiones de banda ancha no están disponibles. El compacto módem de 56k tiene alimentación por USB, lo que lo convierte en el accesorio perfecto para tener a mano cuando viaje con el portátil o cuando necesite una conexión extra a Internet para el escritorio.


Puede utilizar este versátil módem USB como conexión extra a Internet, cuando viaje a lugares remotos o zonas rurales donde no hay conexiones de banda ancha. Además de ser compatible con velocidades de transferencia de hasta 56Kbps (datos) y 14,4Kbps (fax) , también es compatible con los últimos estándares de transmisión (V.92, V.90, etc.).

El módem basado en el controlador utiliza el procesamiento en el chip para ofrecer acceso telefónico sin afectar al rendimiento de su computadora, lo que ahorra recursos de su sistema y reduce al mínimo la carga de la CPU.

Este módem USB también permite que su computadora de escritorio o laptop funcione como una máquina de fax, capaz de enviar y recibir faxes. Es compatible con los últimos modos de transmisión de fax y ofrece tasas de transferencia de fax a 14.4Kbps.

Con un diseño compacto y ligero, el módem USB es portátil y se puede llevar en el maletín de la laptop o en la mochila. Se alimenta a través de la conexión USB anfitrión, por lo que es rápido y fácil de conectar sin necesidad de un adaptador de corriente externo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Añada soporte de acceso telefónico a una laptop, computadora de escritorio o netbook cuando no se disponga de acceso de banda ancha
- Proporciona acceso a Internet en zonas rurales o lugares remotos donde no se dispone de conexiones de banda ancha
- Convierta un PC en una máquina de fax, capaz de enviar y recibir faxes

Características

- **SOPORTE DE MARCADO Y FAX:** El fax módem USB 2.0 basado en hardware añade funcionalidad de datos y fax a su ordenador a través de USB sin poner carga adicional en su CPU - Para faxes, acceso rural a Internet, sistemas de seguridad, autorizaciones de POS
- **SOPORTE DE VOZ E IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA:** Realice y reciba llamadas telefónicas a través de su ordenador - Este módem USB portátil soporta la funcionalidad de ID de llamada y es compatible con la mayoría de las ISP de acceso telefónico
- **SOPORTE DEL MODO DE DATOS/FAX:** Datos: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A y Bell 103 - Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Clase 1 y T.31 Fax Clase 1.0; Soporte DTMF
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Módem externo 56K - Fax de datos - USB tipo A - 1 conector telefónico RJ11 - 56Kbps de Datos de Bajada, 33,6Kbps de Subida - Fax de 14,4Kbps V.92 - Compresión V.44 - Conexant CX93010-21Z - Alimentación USB - Conforme a TAA
- **COMPATIBILIDAD:** Controladores disponibles para Windows, Windows Server, macOS (10.9 a 12.x) y Linux (a partir del kernel 3.16) - los controladores de Windows se pueden descargar

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Conexant - CX93010-21Z

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	56 Kbps de descarga 36,6 Kbps de carga Fax de 14,4 Kbps
Tipo y Velocidad	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Modulación	Modem Modulation: ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103 Fax Modulation: V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data Compression: V.44, V.42bis and MNP 5
Especificaciones Generales	Soporte para DTMF: Sí
MTBF	88,320 Hours

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-11
-------------------------	-----------

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS: Fax - hasta 10.6.x. Marcación de Números hasta 12.x Linux kernel 3.16 y superior - Solamente las versiones LTS
-------------------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Datos
-----------------	-----------

1 - OH

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	3.0 in [77 mm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [28 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.6 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 oz [140.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Módem USB de 56 k
	1 - Cable RJ11
	1 - CD de Controladores
	1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.