

56K USB inbelmodem en fax modem - V.92 - extern - hardware gebaseerd USB modem

Productcode: USB56KEMH2



Met deze op hardware gebaseerde 56k fax USB modem kunt u toegang krijgen tot het internet via een inbelverbinding, wanneer breedbandverbindingen niet beschikbaar zijn. De compacte 56k modem wordt gevoed via USB, en is dus de perfecte accessoire wanneer u reist met uw laptop of als u een back-up internetverbinding voor uw desktop nodig hebt.

U kunt veelzijdige USB modem als een back-up internetverbinding gebruiken, als u reist naar verder gelegen plaatsen of afgelegen gebieden, waar geen breedbandverbindingen beschikbaar zijn. Dit modem ondersteunt overdrachtssnelheden tot 56 Kbps (data) en 14,4 Kbps (fax) en is compatibel met de nieuwste overdrachtstandaards (V.92, V.90 etc.).

Deze op een controller gebaseerde modem maakt gebruik van on-chip verwerking voor de inbeltoegang zonder uw computerprestatie aan te tasten en zo systeembronnen te sparen en de belasting van de CPU tot een minimum te beperken.

Met de USB-modem kan uw laptop of desktopcomputer ook als een faxapparaat fungeren, waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen. Dit modem ondersteunt de nieuwste faxoverdrachtmodi, met een faxoverdrachtssnelheid van 14,4 Kbps.

Dankzij het compacte en lichtgewicht design is de USB-modem mobiel: u kunt hem eenvoudig in uw laptop- of reistas steken. Dit modem wordt gevoed via de USB-hostverbinding, zodat hij snel en eenvoudig kan worden aangesloten zonder dat een externe netadapter nodig is.

De USB56KEMH2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg inbelfunctionaliteit toe aan een desktopcomputer, laptop of netbook, wanneer er geen breedbandtoegang beschikbaar is
- Biedt internettoegang op het platteland en op afgelegen plaatsen waar breedbandverbindingen niet beschikbaar zijn
- Maak van een PC een faxapparaat voor het verzenden en ontvangen van faxen

Eigenschappen

- ONDERSTEUNING VAN INBELLEN EN FAXEN: USB 2.0 faxmodem ondersteunt data en fax naar computer/laptop via USB | Voor faxen, internettoegang op het platteland, beveiligingssystemen, POS verificatie van creditcards
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: Externe 56K modem | data fax | USB Type A | 1 x RJ11 telefoonaansluiting | 56 Kbps down, 33,6 Kbps up data | 14,4 Kbps fax V.92 | V.44 compressie | Conexant CX93010-21Z | USB-voeding
- Full-speed USB-interface (12 MHz), compatibel met USB 2.0
- Compatibel met V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 en V.21 Bell 212A en Bell 103 datamodi
- Compatibel met V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klasse 1 en T.31 faxklasse 1.0 faxmodi

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bus type	USB 2.0
Chipsetcode	Conexant - CX93010-21Z

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	56 Kbps omlaag
	36,6 Kbps omhoog
	14,4 Kbps fax
Type en snelheid	USB 1.1 - 12 Mbit/s
Modulatie	<p>Modem Modulation:



ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103
Fax Modulation:

V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2
Data Compression:

V.44, V.42bis and MNP 5

Connector(en)

Type connector(en)	RJ-11
--------------------	-------

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS 10.9 tot 10.10 Linux kernel 3.16 tot 4.4 (Alleen LTS-versies)
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Data OH
-----------------	------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	3.0 in [77 mm]
Breedte product	1.1 in [27 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	1.0 oz [28 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
----------------	------------------



Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 oz [130 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB 56k modem
	RJ11-kabel
	Driver-CD
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

