

USB 2.0 faxmodem - 56K Extern hårdvaruuppringning V.92 modem/dongel/adapter -  
Faxmodem för dator/bärbar dator - USB till telefonuttag - USB-datamodem -  
Nätverksfax/CMR/POS

Produkt ID: USB56KEMH2



Med detta hårdvarubaserade 56k USB-faxmodem får du åtkomst till Internet genom fjärranslutning när bredbandsanslutningar inte är tillgängliga. Detta kompakta 56k-modem strömförses genom USB och är därför det perfekta tillbehöret att ha till hands när du reser med din bärbara dator eller behöver en reservanslutning till Internet för din stationära dator.

Du kan använda detta mångsidiga USB-modem som en extra Internet-anslutning för resor till avlägsna platser eller ute på landet där det inte finns bredbandsanslutningar. Det stöder överföringshastigheter på upp till 56 kbps (data) och 14,4 kbps (fax) och är kompatibelt med de senaste sändningsstandarderna (V.92, V.90 o.s.v.).

Det kontrollerbaserade modemet använder on-chip-processer för att ge fjärranslutning utan att belasta datorns prestanda och sparar systemresurser och minimerar belastningen på CPU:n.

USB-modemet gör också så att din bärbara eller stationära dator kan fungera som en fax och kan skicka och ta emot faxmeddelanden. Det stöder de senaste lägena för faxesändningar och ger fax-överföringshastigheter på upp till 14,4 kbps.

Med sin kompakta och lätta design är USB-modemet bärbart och får enkelt plats i datorväskan eller resväskan. Den strömförses via USB-anslutningen så den är snabb och enkel att ansluta utan att en extern strömadapter behövs.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Lägg till stöd för fjärranslutning till en stationär eller bärbar dator när bredband inte är tillgängligt
- Ger Internet-åtkomst på landet eller avlägsna platser där bredbandsanslutningar inte finns
- Gör om en dator till en fax som både kan skicka och ta emot

## Funktioner

- **STÖD FÖR UPPRINGNING OCH FAX:** Hårdvarubaserat USB 2.0 faxmodem lägger till data- och faxfunktioner till din stationära/bärbara dator via USB utan att belasta din CPU ytterligare. För faxning, internetåtkomst på landsbygden, säkerhetssystem, POS-kreditgodkännande
- **STÖD FÖR RÖST- OCH NUMMERPRESENTATION:** Ring och ta emot telefonsamtal via din stationära eller bärbara dator. Detta bärbara USB-modem stöder nummerpresentation och är kompatibelt med de flesta uppringda ISP-nätverk (internetleverantör)
- **STÖD FÖR DATA-/FAXLÄGE:** Data: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A och Bell 103. Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 klass 1 och T.31 Faxklass 1.0. Stöd för DTMF
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Externt 56K-modem. Datafax. USB Type A. 1 x RJ11 telefonjack. 56 Kbps nedåt, 33,6 Kbps uppåt. 14,4 Kbps fax V.92. V.44-komprimering. Conexant CX93010-21Z. USB-driven. TAA-kompatibel
- **KOMPATIBILITET:** Drivrutiner tillgängliga för Windows, Windows Server, macOS (10.9 till 12.x) och Linux (kernel 3.16 och uppåt). Windows-drivrutiner tillgängliga för nedladdning

---

### Hårdvara

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Portar        | 1       |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Busstyp    | USB 2.0                |
| Chipset-ID | Conexant - CX93010-21Z |

#### Prestanda

|                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 56 kbps ner<br>36,6 kbps upp<br>14,4 kbps fax                                                                                                                                                                            |
| Typ och hastighet                | USB 1.1 - 12 Mbit/s                                                                                                                                                                                                      |
| Modulering                       | Modem Modulation:<br>ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103<br>Fax Modulation:<br>V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2<br>Data Compression:<br>V.44, V.42bis and MNP 5 |
| Allmänna specifikationer         | DTMF-stöd: Ja                                                                                                                                                                                                            |
| Medeltid mellan fel (MTBF)       | 88,320 Hours                                                                                                                                                                                                             |

#### Kontakt(er)

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kontakttyp(er) | 1 - RJ-11 |
|----------------|-----------|

#### Mjukvara

|                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br>macOS: Fax - upp till 10.6.x. Uppringning - upp till 12.x<br>Linux Kernel 3.16 och senare - endast LTS-versioner |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indikatorer

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| LED-indikatorer | 1 - Data<br>1 - OH |
|-----------------|--------------------|

#### Miljö

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Drifttemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
|-----------------|-----------------------------|

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10~90% RH

#### Utseende

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Svart           |
| Produktlängd | 3.0 in [77 mm]  |
| Produktbredd | 1.1 in [2.7 cm] |
| Produkthöjd  | 0.8 in [2 cm]   |
| Produktvikt  | 1.0 oz [28 g]   |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 6.5 in [16.6 cm] |
| Paketets bredd          | 5.5 in [13.9 cm] |
| Paketets höjd           | 1.4 in [3.6 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 4.9 oz [140.0 g] |

#### Vad det är i lådan

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Ingår i paketet | 1 - 56k-USB-modem    |
|                 | 1 - RJ11-kabel       |
|                 | 1 - Drivrutin CD     |
|                 | 1 - snabbstartsguide |

#### Warranty Information

|          |      |
|----------|------|
| Warranty | 2 År |
|----------|------|

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.