

Adattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps

ID prodotto: USB867WAC22



L'adattatore di rete wireless AC1200 USB 3.0 USB867WAC22 consente di aggiungere la connettività wireless AC al computer desktop o laptop mediante USB 3.0.

Mentre le funzionalità di rete quali lo streaming video HD, conferenze online e trasferimenti di file diventano sempre più esigenti, questo adattatore wireless AC offre velocità e portata eccezionali per la rete da ufficio o domestica in combinazione con un router 802.11ac. L'adattatore WiFi a doppia banda supporta velocità di trasferimento dati massime fino a 867 Mbps su banda da 5 GHz (3 volte la velocità di Wireless-N), fino a 300 Mbps su una banda da 2,4 GHz.

Questa versatile scheda di rete presenta un design con un'antenna 2T2R (2 trasmettitori, 2 ricevitori) con un tasto fisico WPS per una registrazione sicura dei dispositivi con un solo tocco. Per assicurare l'integrazione di tutti i dispositivi di rete, l'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con reti 802.11a/b/g/n.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di sostituire o aggiornare agli standard più recenti le funzionalità wireless del desktop o laptop
- Permette il collegamento alla banda WiFi da 5 GHz meno congestionata per evitare interferenze dai comuni dispositivi wireless quali, ad esempio, i telefoni cordless
- Conferenze online, trasferimenti di file, streaming di video HD o applicazioni di gioco senza ritardi grazie alle prestazioni wireless più veloci

Caratteristiche

- Compatibile con AC1200 wireless (867 Mbps + 300 Mbps)
- Conforme agli standard 802.11 a/b/g/n/ac
- Interfaccia host USB 3.0
- Supporto della frequenza a doppia banda da 2,4/5 GHz (802.11ac è solo di 5 GHz)
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Pulsante hardware WPS
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM
- Supporta la modalità Soft AP

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Wireless
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Configurazione antenna	2x2:2 (TxR:S)
Standard del settore	IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b

	ID chipset	Realtek - RTL8812AU
<hr/>		
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	867 Mbps (5 GHz) 300 Mbps (2,4 GHz)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Intervallo di frequenza	2.400GHz ~ 2.484GHz 5.180GHz ~ 5.805GHz
	Modulazione	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
	Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
<hr/>		
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X® 10.4 a 10.14
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
	Nota	Modalità Soft AP supportata in Windows XP - 8.1
<hr/>		
Ambientale		

Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	3.1 in [80 mm]
Larghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [16 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
Larghezza del Pacco	5.5 in [14.0 cm]
Altezza del Pacco	1.4 in [3.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [106.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Manuale di istruzioni
	1 - Adattatore wireless USB

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

