

Mini Dock USB 3.0 - Docking Station USB-A para 2 Monitores - DisplayPort 4K de 60Hz y Red Ethernet Gigabit - con Cable de 30cm - Adaptador USB 3.1 Gen 1 Tipo A para Portátil

ID del Producto: USBA2DPGB



Este minireplicador USB a DisplayPort dual ofrece a su ordenador portátil equipado con USB 3.0 conectividad para monitores 4K 60Hz dual y red Gigabit LAN, lo cual le permite aprovechar al máximo y de forma rápida su productividad con dos pantallas y la conectividad en red.

El adaptador DisplayPort dual le permite agregar dos salidas de vídeo DP a su ordenador portátil equipado con USB, compatible con resoluciones de hasta 4K. Trabajar con dos monitores aumenta su productividad, ya que le ofrece más espacio en pantalla. Permite acceder de forma simultánea a varias aplicaciones y por ejemplo, crear en una pantalla, mientras se consulta material de referencia en la otra.

En los modelos más recientes de ordenador portátil, es poco frecuente que se incluyan puertos Ethernet, pero las conexiones a redes inalámbricas son menos seguras y menos fiables que las conexiones por cable. Gracias al puerto Ethernet Gigabit con adaptador Ethernet que incluye este replicador de puertos portátil, es posible acceder a redes LAN por cable, incluso si su ordenador portátil no cuenta con puerto Ethernet.

El replicador tiene un diseño compacto que resulta perfecto para profesionales de negocios que necesitan accesorios portátiles para el trabajo en oficina cuando viajen o se desplacen a diferentes lugares o que compartan espacios de trabajo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mantenga su replicador de puertos junto con su ordenador portátil cuando viaje o se desplace
- Lleve a cabo tareas que requieren alta resolución, como diseño gráfico o edición de vídeos, en dos monitores 4K 60Hz
- Conecte con redes por cable en oficinas que no cuentan con redes inalámbricas

Características

- **MINI REPLICADOR USB-A 4K 60HZ DUAL:** Mini replicador de puertos USB 3.0 para doble monitor DisplayPort, puerto GbE; certificación DisplayLink, chipset DL 6950 compatible con doble salida de vídeo DP 4K 60Hz, así como con una amplia gama de pantallas
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Replicador de puertos portátil USB Type-A, con cable integrado (30cm), que proporciona flexibilidad de configuración y alcance extendido de conexión de los puertos con dispositivos como Surface Pro con USB-A, a fin de evitar tirantes sobre el puerto
- **DISEÑO QUE FACILITA LA PORTABILIDAD:** Este mini replicador de puertos USB-A tiene alimentación por bus y diseño de factor de forma compacto, ideal para espacios de trabajo de oficina pequeña u oficina en casa
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS:** Mini Replicador de puertos compatible con una amplia gama de ordenadores portátiles, Ultrabooks, Chromebooks y Surface Pro con USB-A
- **FÁCIL CONFIGURACIÓN Y USO:** Este concentrador adaptador multipuerto USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) ofrece configuración automática del software controlador y compatibilidad con varias plataformas de sistema operativo (OS), incluyendo Windows y Chrome OS

Hardware

Política de Garantía

3 Years

Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-6950

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	Una sola pantalla - DisplayPort - 5120 x 2880 @ 60Hz (por medio de dos puertos DP) Dos pantallas - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	2 - DisplayPort (20 pines) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------------	--

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0,
-------------------	--

15.0, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04

Linux Kernel 4.2 y superiores - Solamente las Versiones LTS, Chrome OS™ v55+,

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.

Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

Ambos puertos de vídeo son compatibles con la resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 4K.

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humedad 10% a 90% RH (humedad relativa)

Características
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 11.8 in [300 mm]

Longitud del Producto 5.1 in [13 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.8 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2 cm]

Peso del Producto 4.4 oz [126 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.4 cm]
Ancho de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.1 oz [230.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Mini replicador de puertos
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.