

USB 3.0 Mini Dock - Dual Monitor USB-A Docking Station met DisplayPort 4K 60Hz Video & Gigabit Ethernet - 30cm Kabel - USB 3.1 Gen 1 Type-A Laptop Travel Adapter

Productcode: USBA2DPGB



Met dit USB naar dual DisplayPort mini dock kunt u uw USB 3.0 laptop aansluiten op twee 4K 60 Hz schermen en gigabit LAN, zodat u snel productiever kunt werken met twee schermen en een netwerkverbinding kunt gebruiken.

De dual DisplayPort adapter voegt twee DP video-uitgangen toe aan uw USB laptop, met ondersteuning van resoluties tot 4K. Werken op twee schermen verhoogt uw productiviteit omdat u over meer schermruimte beschikt. U kunt tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt.

Moderne laptops hebben meestal geen Ethernet poorten en vaste netwerken zijn minder veilig en minder betrouwbaar dan een vaste verbinding. Met de GbE poort op dit draagbaar docking station met een Ethernet adapter hebt u toegang tot vaste LAN's, zelfs als uw USB 3.0 laptop geen Ethernet poort heeft.

Het dock is compact en perfect voor zakelijke professionals die draagbare kantoorbureauaccessoires nodig hebben, tijdens reizen of bij gebruik van flexplekken.

De USBA2DPGB is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Houd uw docking station bij uw laptop terwijl u reist

- Voer taken met hoge resoluties uit zoals grafisch ontwerp of bewerken van video op twee 4K 60 Hz schermen
- Maak verbinding met vaste netwerken in kantoren die wifi netwerken vermijden

Eigenschappen

- **USB-A DUAL 4K 60HZ MINI DOCK:** USB 3.0 mini dock met dual monitor DisplayPort, GbE poort; DisplayLink gecertificeerd, DL 6950 chipset ondersteunt dual DP 4K 60Hz video-output en is compatibel met diverse schermen
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Draagbaar USB Type-A docking station met 30 cm vaste kabel voor flexibele installatie en grotere reikwijdte zodat de belasting op de poort wordt verminderd bij apparaten zoals USB-A Surface Pros
- **ONTWORPEN VOOR MOBILITEIT:** Dit USB-A mini docking station met busvoeding heeft een compacte vormfactor en is bij uitstek geschikt voor kleine werkruimtes op kantoor of in een thuishkantoor
- **COMPATIBEL MET VELE VERSCHILLENDE APPARATEN:** Dit mini dock is compatibel met een breed scala aan USB-A laptops, ultrabooks, chromebooks en Surface Pros
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE EN GEBRUIK:** Deze USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) multiport adapter hub installeert de benodigde drivers automatisch en ondersteunt meerdere besturingssystemen waaronder Windows & Chrome OS

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950

Prestaties

Maximale	5 Gbps (USB 3.0)
----------	------------------

overdrachtsnelheid	2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	Eén scherm - DisplayPort - 5120 x 2880 bij 60 Hz (via twee DP poorten) Twee schermen - DisplayPort - 4096 x 2160 bij 60 Hz / 3840 x 2160 bij 60 Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	DisplayPort (20-polig) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04, Linux Kernel 4.2 - 5.2, Chrome OS™v55+,
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-A poort.
Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. 4K resolutie wordt ondersteund op beide videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties.

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving



Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	10-90% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	5.1 in [13 cm]
Breedte product	2.3 in [58 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	4.4 oz [126 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.4 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 oz [215 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Mini-dock quick-start handleiding
-------------	--------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

