

USB 3.0 mini dockningsstation - Dubbla skärmar USB-A dockningsstation med DisplayPort 4K 60 Hz Video och Gigabit Ethernet - 30 cm kabel - Bärbar USB 3.1 Gen 1 Type-A adapter för bärbar dator

Produkt ID: USBA2DPGB



Den här USB till dubbel DisplayPort-minidockan ger din bärbara dator med USB 3.0 med anslutbarhetsmöjlighet för dubbla 4K 60 Hz-skärmar och Gigabit LAN, och låter dig snabbt säkra dubbelskämsproduktivitet och nätverksanslutbarhet.

Den dubbla DisplayPort-adaptorn tillför DP-videoutgångar till din bärbara dator med USB, med stöd för upplösningar på upp till 4K. Att arbeta med två skärmar ökar din produktivitet genom att ge dig mer skärmutrymme. Du kan samtidigt komma åt flera program och referensmaterial på en skärm medan du skapar/skriver med den andra.

Ethernet-portar är ett ovanligt inslag i dagens bärbara datorer, och trådlösa nätverk är mindre säkra och tillförlitliga än trådbundna nätverk. Med GbE-porten på den här portabla dockningsstationen med Ethernet-adapter kan du komma åt trådbundna LAN-nätverk, även om din bärbara dator med USB 3.0 inte har en Ethernet-port.

Dockan har en kompakt konstruktion som är perfekt för yrkesverksamma som behöver portabla skrivbordstillbehör för att resa mellan flera olika kontorsplatser, eller delade arbetsplatser.

USBA2DPGB är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med din dockningsstation med din bärbara dator under resan
- Utför uppgifter som kräver höga upplösningar, såsom grafisk design eller videoredigering, på två 4K-60 Hz-skärmar.
- Anslut till trådbundna nätverk i kontor för att undvika trådlösa nätverk

## Funktioner

- **USB-A DUBBEL 4K 60 HZ MINI-DOCKNINGSSATION:** USB 3.0 mini-dockningsstation med dubbla bildskärmar DisplayPort, GbE-port; DisplayLink-certifierad, DL 6950-chipset stöder dubbel DP 4K 60 Hz videoutgång och bred skärmkompatibilitet
- **ENKEL INSTALLERING:** Bärbar USB Type-A dockningsstation med 30 cm ansluten kabel för att ge installationsflexibilitet och utökad portåtkomst för enheter som USB-A Surface Pro för att reducera portbelastningen
- **DESIGNAD FÖR BÄRBARHET:** Denna bussdrivna USB-A mini-dockningsstation har en kompakt formfaktor och passar perfekt för små arbetsstationer på arbetet eller hemma
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Denna mini dockningsstation är kompatibel med ett brett utbud av USB-A bärbara datorer, ultrabooks, chromebooks och Surface Pros
- **ENKEL ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA:** Denna USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) multiports adapterhubb har automatisk drivrutinsinstallation och stöder flera OS-plattformar inklusive Windows och Chrome OS

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950

---

### Prestanda

Maximal	5 Gbps (USB 3.0)
---------	------------------

dataöverföringshastighet	2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	Dubbla skärmar - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60 Hz/3840 x 2160 @ 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DisplayPort (20-stifts)
	RJ-45
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04 Linux Kernel 4.2 - 5.2 Chrome OS™ v55+
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-A-port.
Obs.	USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
	4K-upplösning stöds av båda videoingångarna. 4K-kompatibel DisplayPort-skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning.

---

#### Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Luftfuktighet 10-90% RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	5.1 in [13 cm]
Produktbredd	2.3 in [58 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	4.4 oz [126 g]

---

Förpackning

Package Length	4.5 in [11.4 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.6 oz [215 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Mini dockningsstation snabbstartsguide
-----------------	-------------------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

