

Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M

ID prodotto: USBAB1ML



Il cavo per stampante USB USBAB1ML da 1 metro presenta un connettore USB di tipo A (maschio) e un connettore USB di tipo B ad angolare sinistro (maschio) che offrono un collegamento di alta qualità alle periferiche USB 2.0 e consentono l'installazione in spazi ristretti.

In alternativa, StarTech.com offre un cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da un 1m (USBAB1MR), che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare sinistro, ma consente di collegare il dispositivo USB nella direzione opposta.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette il collegamento di dispositivi USB 2.0 quali stampanti, scanner o dischi rigidi USB esterni, anche in zone difficilmente accessibili e spazi ristretti

## Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB A
- 1 connettore maschio USB B ad angolare sinistro

- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB B (4 pin)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% di umidità relativa

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.8 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [35.6 g]

---

#### Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.4 in [13.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M
-----------------------------	--

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.