

1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Productcode: USBAB1ML



De USBAB1ML 1 meter lange USB-printerkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één linkshoekige USB-B mannelijke connector voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparatuur en installatie in nauwe ruimtes.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige USB-kabel (USBAUB1MR), die hetzelfde gemak biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB-apparaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

- 1 USB A mannelijke connector
- 1 linkshoekige USB B mannelijke connector

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB B (4-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks links
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
Gewicht product	1.3 oz [35.6 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.4 in [13.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [46.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.