

1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Productcode: USBAB1MR



De 1 meter lange USBAB1MR USB-printerkabel heeft één USB 'A' mannelijke connector en één rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector, voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparaten.

Met de rechtshoekige USB 'B' connector is bij uitstek geschikt voor moeilijk bereikbare USB 2.0 printers, scanners, externe harde schijven etc. en voor de installatie in nauwe ruimtes.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB B (4-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.4 ft [1.0 m]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.4 oz [39.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [44.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.