

3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Productcode: USBAB3ML



De USBAB3ML 3 meter lange USB-printerkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één linkshoekige USB-B mannelijke connector voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparatuur en installatie in nauwe ruimtes.

Deze hoekige USB-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige USB-kabel (USBAUB3MR), die hetzelfde gemak biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB-apparaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

- 1 USB A mannelijke connector
- 1 linkshoekige USB B mannelijke connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB B (4-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks links
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	3.2 oz [89.5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---



Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [95.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

