

Cable de 1m Mini USB - A a Mini B Acodado en Ángulo hacia Arriba - Cable Mini USB Acodado en Ángulo hacia Arriba - 1x USB A (M), 1x USB Mini B (M) - Negro

ID del Producto: USBAMB1MU



El cable USB a Mini USB en ángulo superior (de 1 metro), modelo USBAMB1MU, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Mini USB 2.0 (smartphones, dispositivos GPS, cámaras digitales, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de ficheros.

El conector Mini USB en ángulo superior permite acceder a los dispositivos móviles Mini USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Mini USB en ángulo inferior (de 1 m) (USBAMB1MD), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo superior, pero permite conectar los dispositivos Mini USB en dirección opuesta.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Mini USB, sin que el cable estorbe

## Características

- Un conector USB-A macho
- Un conector USB Mini-B macho acodado hacia arriba
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de aluminio mylar con blindaje de par trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión

---

#### Hardware

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

---

#### Rendimiento

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

---

#### Conector(es)

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB Mini B (5 pines)              |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)  |
| Humedad                       | 30%-75% RH                    |

---

#### Características Físicas

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Color                 | Negro                   |
| Estilo de Conector    | Ángulo recto a superior |
| Calibre del Conductor | 28 AWG                  |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1 m]    |
| Longitud del Producto | 3.3 ft [1.0 m]  |
| Ancho del Producto    | 0.6 in [1.5 cm] |
| Altura del Producto   | 0.4 in [1.0 cm] |
| Peso del Producto     | 1.0 oz [27.7 g] |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 5.6 in [14.2 cm] |
| Ancho de la Caja            | 4.9 in [12.5 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.1 oz [32.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |   |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Mini USB (de 1 m) - A a Mini B en ángulo superior |
|---------------------|---|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.