

## Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo - Negro

ID del Producto: USBAMB2MD



El cable USB a Mini USB en ángulo inferior (de 2 metros), modelo USBAMB2MD, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Mini USB 2.0 (smartphones, dispositivos GPS, cámaras digitales, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Mini USB en ángulo inferior permite acceder a los dispositivos móviles Mini USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Mini USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Mini USB en ángulo superior (de 2m) (USBAMB2MD), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo inferior, pero permite conectar los dispositivos Mini USB en dirección opuesta.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Mini USB, sin que el cable estorbe

## Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Mini-B (macho, en ángulo inferior)
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Ofrece un cable de 2 m

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Mini B (5 pines)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

---

### Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Estilo de Conector	Ángulo recto a inferior
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [45.3 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Mini USB (2 metro) - A a Mini B en ángulo inferior
---------------------	--

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.