

Cavo di ricarica e sincronizzazione micro USB da 1 m - USB-A a Micro B ad angolo sinistro - M/M - 0,25mm²

ID prodotto: USBAUB1MLA



Questo cavo Micro-USB 0,05/0,25 è dotato di cavo 0,25 mm² per fornire la potenza completa necessaria a ricaricare più rapidamente i dispositivi mobili.

Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare sinistro è eccezionale per ricaricare i dispositivi mobili in auto, o per accedere al dispositivo mentre è collegato a un caricatore da parete o a un computer.

I diversi telefoni e tablet richiedono quantità di potenza specifiche per una ricarica efficiente. Un telefono potrebbe richiedere solo 1,0 A di potenza, mentre un tablet potrebbe necessitare di 2,4 A.

Questo cavo Micro-USB 0,05/0,25 è progettato per fornire la piena potenza ai dispositivi mobili, in modo tale che la ricarica possa essere eseguita alla velocità prevista.

Il connettore Micro-USB con angolare sinistro permette il collegamento a porte di difficile accesso, risultando ideale per la ricarica di dispositivi mobili fissati al supporto per auto. Anche mentre il dispositivo è in carica, è possibile scrivere messaggi, lavorare o giocare senza l'ingombro dei cavi.

Il connettore ad angolare previene inoltre la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi, che può impedire il collegamento. Il prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una tensione eccessiva dei cavi.

Può sostituire il cavo Micro-USB fornito con il dispositivo mobile, o essere utilizzato come ricambio da viaggio per utilizzare un dispositivo portatile anche fuori dall'ufficio.

Il cavo USBAUB1MLA da 1 metro è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
- Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo Micro-USB o di conservarlo come ricambio in viaggio

Caratteristiche

- Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB
- Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB micro-B (5 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità	30%-75% RH

Caratteristiche



fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto ad angolare sinistro
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [18.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [24.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo di ricarica Micro-USB 2.0 con angolare sinistro da 1 m, per tablet e telefoni
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

