

1 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links - 30/24AWG

Productcode: USBAUB1MLA



Deze 0,05/0,25 Micro-USB kabel heeft een 0,25 mm<sup>2</sup> draad, zodat u over het volle vermogen beschikt dat nodig is om uw mobiele apparaten sneller op te laden.

Bovendien is de linkshoekige Micro-USB connector ideaal voor het opladen van uw mobiele apparaten in de auto of voor toegang tot uw mobiele apparaat, terwijl hij is aangesloten op een wandlader of computer.

Verschillende telefoons en tablets vereisen verschillende stroomsterktes om deze efficiënt op te laden. Zo kan voor een telefoon 1,0 A nodig zijn, terwijl dat voor een tablet 2,4 A is.

Deze 0,05/0,25 Micro-USB kabel is ontworpen om het volle vermogen voor uw mobiele apparaten te bieden, zodat al uw apparaten met de verwachte snelheid kunnen worden opgeladen.

Met deze linkshoekige Micro-USB connector kunt u verbinding maken met moeilijk te bereiken poorten; perfect dus voor het opladen van uw in de auto gemonteerde mobiele apparaten. U kunt tekstberichten versturen, werken of games spelen, zelfs terwijl uw mobiele apparaat wordt opgeladen en zonder dat de kabel in de weg zit.

De hoekige connector voorkomt ook dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt belast bij het maken van een verbinding. Hij biedt een meer natuurlijke vorm op het aansluitpunt, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.

Vervang de Micro-USB kabel die bij uw mobiele apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent, zodat uw mobiele apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn.

De USBAUB1MLA 1 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
- Vervang de kabel die bij uw Micro-USB apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent

### Eigenschappen

- Zorg voor het volle oplaadvermogen voor uw Micro-USB mobiele apparaten
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-polig)

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks links
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.8 oz [24.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 m linkshoekige Micro-USB 2.0 oplaadkabel voor tablets en telefoons
-------------	----------------------------------------------------------------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

