

Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²

N° de produit: USBAUB1MRA



Ce câble Micro-USB 0,05/0,25 de 0,25 mm² possède la puissance indispensable pour charger plus rapidement vos appareils mobiles.

Son connecteur Micro-USB coudé vers la droite est parfait pour l'utiliser dans un véhicule ou pour accéder à votre appareil mobile lorsqu'il est branché à un chargeur mural ou à un ordinateur.

À chaque téléphone et tablette correspond une puissance de charge optimale. Alors que 1 ampère suffira pour un téléphone, une tablette pourra en exiger 2,4.

Ce câble 0,05/0,25 mm² est conçu pour assurer la pleine charge de vos appareils mobiles à la vitesse prévue.

Son connecteur Micro-USB coudé vers la droite facilite son branchement à des ports difficiles d'accès, ce qui est parfait pour charger les appareils mobiles à bord d'un véhicule. Même en période de charge, plus rien ne vous empêche d'envoyer des messages, de travailler ou de jouer sans devoir vous battre avec le câble.

Le connecteur coudé empêche le câble de se plier ou de se tendre de manière excessive pour permettre une connexion. Il s'adapte plus naturellement aux points de connexion, évite les tensions inutiles et n'abîme pas le câble et les ports de l'appareil.

Remplacez le câble Micro-USB fourni avec votre appareil mobile ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements pour que vos appareils mobiles soient prêts à l'emploi, même sur la route.

Le câble USBAUB1MRA de 1 mètre bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
- Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro-USB ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements

Spécifications techniques

- Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles Micro-USB
- Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Micro-B (5 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)



Humidité 30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0.7 mm]
Hauteur du produit	0.1 in [1.5 mm]
Poids du produit	1.0 oz [27.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.1 in [1.5 mm]
Poids brut	1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble de charge Micro-USB 2.0 1 m coudé vers la droite pour tablettes et téléphones
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

