

Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm<sup>2</sup> - 1 m

Produkt ID: USBAUB1MRA



Denna 0,05/0,25 Micro USB-kabel har tråd på 0,25 mm<sup>2</sup> för att ge all den ström du behöver för att ladda dina mobila enheter snabbare.

Dessutom är den högervinklade Micro USB-kontakten perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller för att nå din mobila enhet när den är ansluten till en väggladdare eller dator.

Olika telefoner och surfplattor kräver specifika mängder ström för att ladda effektivt. En telefon kanske bara behöver 1,0 A medan en surfplatta kanske behöver 2,4 A.

Denna 0,05/0,25-kabel är designad att ge full ström till dina mobila enheter så att alla dina enheter kan laddas med förväntad hastighet.

Den högervinklade Micro USB-kontakten låter dig ansluta till portar som är svårtillgängliga, vilket är perfekt för laddning av dina bilmonterade mobila enheter. Även när du laddar din mobila enhet kan du använda den för att sms:a, arbeta eller spela utan att kabeln är i vägen.

Den vinklade kontakten skyddar dessutom kabeln från att böjas konstigt eller belastas för mycket. Den har en naturligare passform vid anslutningspunkten för att förhindra onödig belastning och skada på kabeln och enhetsporten.

Byt ut Micro USB-kabeln som hörde till din mobila enhet eller behåll den som en reserv vid resor så att dina mobila enheter är redo att användas när du är ute och reser.

Kabeln USBAUB1MRA på 1 meter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila enheter med Micro-USB
- Byt ut kabeln som hörde till Micro USB-enheten eller behåll en som extra resekabel

## Funktioner

- Ge full laddningskraft till dina mobila Micro USB-enheter
- Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

### Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-stifts)

---

### Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

---

### Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak till högervinklad



Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

---

#### Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [46.0 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m högervinklad Micro USB 2.0-laddningskabel för surfplattor och telefoner
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

