

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo para Teléfono Móvil Smartphone Datos - Negro

ID del Producto: USBAUB2MD



El cable USB a Micro USB en ángulo inferior (de 2 metros), modelo USBAUB2MD, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Micro USB 2.0 (smartphones, cámaras digitales, tabletas, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Micro USB en ángulo inferior permite acceder a los dispositivos móviles Micro USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Micro USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Micro USB en ángulo superior (de 2 m) (USBAUB2MU), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo inferior, pero permite conectar los dispositivos Micro USB en dirección opuesta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Micro USB, sin que el cable estorbe

Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Micro-B (macho, en ángulo inferior)
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Ofrece un cable de 2 m

Hardware

Política de Garantía	1 Year
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Ángulo recto a inferior



Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.6 in [16.0 mm]
Altura del Producto	0.7 in [19.0 mm]
Peso del Producto	1.6 oz [46.0 g]

Información
de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Cable Micro USB (2 metro) - A a Micro B en ángulo inferior
---------------------	------------------------------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

