

2m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar links

Productcode: USBAUB2MLA



Deze Micro-USB kabel heeft een 0,25 mm² draad, zodat u beschikt over het volle vermogen dat nodig is om uw mobiele apparaten sneller op te laden.

Bovendien is de linkshoekige Micro-USB connector ideaal voor het opladen van uw mobiele apparaten in de auto of voor toegang tot uw mobiele apparaat, terwijl deze is aangesloten op een wandlader of computer.

Verschillende telefoons en tablets vereisen verschillende stroomsterktes om deze efficiënt op te laden. Zo kan voor een telefoon 1,0 A nodig zijn, terwijl dat voor een tablet 2,4 A is.

Deze Micro-USB kabel is ontworpen om het volle vermogen voor uw mobiele apparaten te bieden, zodat al uw apparaten met de verwachte snelheid kunnen worden opgeladen.

Met deze linkshoekige Micro-USB connector kunt u verbinding maken met moeilijk te bereiken poorten; perfect dus voor het opladen van uw in de auto geplaatste mobiele apparaten. U kunt tekstberichten versturen, werken of games spelen, zelfs terwijl uw mobiele apparaat wordt opgeladen en zonder dat de kabel in de weg zit.

De hoekige connector voorkomt ook dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt belast bij het maken van een verbinding. De connector biedt een meer natuurlijke vorm op het aansluitpunt, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.

Laad uw USB 2.0 Micro B telefoons en -tablets op met vol oplaadvermogen, zonder de oplaadtijd te verlengen, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.

Deze lange kabel lost afstandsbeperkingen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft, zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails checkt in een hotelkamer of leest in een café.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
- Vervang de kabel die bij uw Micro-USB apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent

Eigenschappen

- Zorg voor het volle oplaadvermogen voor uw Micro-USB mobiele apparaten
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

	Vochtigheid	30%-75% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht naar haaks links
	Draaddikte	24/30 AWG
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [48.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.4 in [13.8 cm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	0.6 in [1.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 2 m linkshoekige Micro-USB 2.0 oplaadkabel voor tablets en telefoons
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.