

Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

ID del Producto: USBAUB2MRA



Este cable Micro-USB, con alambre de 0,25 mm², proporciona toda la alimentación necesaria para cargar sus dispositivos móviles más rápido.

Además, el conector Micro-USB en ángulo derecho es ideal para la carga de sus dispositivos móviles en un coche, o para acceder a su dispositivo móvil mientras está conectado a un tomacorriente u ordenador.

Teléfonos y tablets diferentes requieren una potencia específica de alimentación para cargarse de forma eficiente. Puede que un teléfono requiera solo 1,0A de alimentación, mientras que un tablet necesite 2,4A.

Este cable Micro-USB está diseñado para suministrar total alimentación a sus dispositivos móviles, a fin de que todos se puedan cargar a la velocidad correspondiente.

El conector Micro-USB en ángulo derecho permite la conexión con puertos de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la carga de sus dispositivos móviles instalados en el coche. Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos mientras carga su dispositivo móvil, sin estorbo del cable.

El conector en ángulo evita que, para lograr la conexión, se produzcan torceduras o tensiones del cable. Ofrece un ajuste más natural en el punto de conexión, lo cual evita tensiones y daños innecesarios en el cable y en el puerto del dispositivo.

Cargue sus teléfonos móviles y tablets equipados con USB 2.0 Micro-B con total potencia de alimentación de carga, sin aumento del tiempo de carga, incluso a una distancia de 2 metros de su cargador.

El cable de larga longitud no está limitado por la distancia y le permite mantener la conexión incluso

cuando se está tomando notas en una sala de juntas, poniéndose al día con los mensajes de correo electrónico en una habitación de hotel, o leyendo en una cafetería.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Micro-USB
- Reemplace el cable incluido con su dispositivo Micro-USB o utilícelo como cable extra al viajar/desplazarse

Características

- Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB
- Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	HR de 20%-50%

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.5 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	0.9 oz [26.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Micro-USB 2.0 de 2m en ángulo derecho para carga de tablets y smartphones
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.