

Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm<sup>2</sup>

N° de produit: USBAUB2MRA



Ce câble Micro-USB de 0,25 mm<sup>2</sup> possède la puissance indispensable pour charger plus rapidement vos appareils mobiles.

Son connecteur Micro-USB coudé vers la droite est parfait pour l'utiliser dans un véhicule ou pour accéder à votre appareil mobile lorsqu'il est branché à un chargeur mural ou à un ordinateur.

À chaque téléphone et tablette correspond une puissance de charge optimale. Alors que 1 ampère peut suffire pour un téléphone, une tablette pourra en exiger 2,4.

Ce câble Micro-USB est conçu pour assurer la pleine charge de vos appareils mobiles à la vitesse prévue.

Son connecteur Micro-USB coudé vers la droite facilite son branchement à des ports difficiles d'accès, ce qui est parfait pour charger les appareils mobiles à bord d'un véhicule. Même en période de charge, plus rien ne vous empêche d'envoyer des messages, de travailler ou de jouer sans devoir vous battre avec le câble.

Le connecteur coudé empêche le câble de se plier ou de se tendre de manière excessive pour permettre une connexion. Il s'adapte plus naturellement aux points de connexion, évite les tensions inutiles et n'abîme pas le câble et les ports de l'appareil.

Chargez vos téléphones et vos tablettes USB 2.0 Micro B à pleine puissance sans rallonger la durée de charge, jusqu'à une distance de 2 mètres du chargeur.

Ce long câble contourne les contraintes de distance et vous permet de rester connecté même lorsque vous prenez des notes dans une salle de conférence, consultez votre messagerie électronique dans une chambre d'hôtel ou lisez dans un café.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
- Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro-USB ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements

## Spécifications techniques

- Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles Micro-USB
- Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)

---

### Conditions environnementales

Température de	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
----------------	-------------------------------

fonctionnement

Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité Humidité relative de 20 %-50 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	24/30 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.5 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble de charge Micro-USB 2.0 2 m coudé vers la droite pour tablettes et téléphones
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis