

2 m Micro-USB oplaad en sync kabel - M/M - Micro-USB haaks naar rechts - 30/24AWG

Productcode: USBAUB2MRA



Deze Micro-USB kabel heeft een 0,25 mm<sup>2</sup> draad, zodat u beschikt over het volle vermogen dat nodig is om uw mobiele apparaten sneller op te laden.

Bovendien is de rechtshoekige Micro-USB connector ideaal voor het opladen van uw mobiele apparaten in de auto of voor toegang tot uw mobiele apparaat, terwijl hij is aangesloten op een wandlader of computer.

Verschillende telefoons en tablets vereisen verschillende stroomsterktes om deze efficiënt op te laden. Zo kan voor een telefoon 1,0 A nodig zijn, terwijl dat voor een tablet 2,4 A is.

Deze Micro-USB kabel is ontworpen om het volle vermogen voor uw mobiele apparaten te bieden, zodat al uw apparaten met de verwachte snelheid kunnen worden opgeladen.

Met deze rechtshoekige Micro-USB connector kunt u verbinding maken met moeilijk te bereiken poorten; perfect dus voor het opladen van uw in de auto geplaatste mobiele apparaten. U kunt tekstberichten versturen, werken of games spelen, zelfs terwijl uw mobiele apparaat wordt opgeladen en zonder dat de kabel in de weg zit.

De hoekige connector voorkomt ook dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt belast bij het maken van een verbinding. De connector biedt een meer natuurlijke vorm op het aansluitpunt, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.

Laad uw USB 2.0 Micro B-telefoons en -tablets op met vol oplaadvermogen, zonder de oplaadtijd te verhogen, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.

Deze lange kabel lost afstandsbeperkingen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails checkt in een hotelkamer of leest in een café.

De USBAUB2MRA 2 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com,

voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
- Vervang de kabel die bij uw Micro-USB apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u op reis bent

### Eigenschappen

- Zorg voor het volle oplaadvermogen voor uw Micro-USB mobiele apparaten
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Micro-B (5-polig)

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	20%-50% RV

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.5 ft [2.0 m]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [49.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m rechtshoekige Micro-USB 2.0 oplaadkabel voor tablets en telefoons
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

